Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016 der Kommission

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Gorenje

Anschrift des Lieferanten (b): Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Modellkennung: F492PW

Gefrierschrank

Geräuscharmes Gerät	Nein	Typ	freistehend
Weinlagerschrank	Nein	Anderes Kühlgerät	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamt-abmessungen (in Millimeter)	Höhe	845	Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)	85
	Breite	560		
	Tiefe	579		
EEI		100,1	Energieeffizienzklasse	F
Luftschallemissionen (a) (in dB(A) re 1 pW)		40	Luftschallemissionsklasse (a)	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		165,00	Klimaklasse	gemäßigte Zone,erweiterte gemäßigte Zone,subtropische Zone,tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung				

Fachparameter

Fachtyp		Fachparameter und - werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittel-lagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-fach	Ja	85,0	-18	4,00	M
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur		-	-	-	-

Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion	Nein

Lichtquellenparameter (a) (b):

Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie:
Energieeffizienzklasse	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

https://www.gorenjegroup.com