KERN **346-79-2023a**

Poids individuel, Classe OIML M1, 50 kg, Bloc Eco, fonte laqué



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M1
Famille de produits	346

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm^3)	7042,2535
Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m^3)	600
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm^3)	595,12
Poids de contrôle OIML classe	M1
Poids de contrôle - valeur nominale	50 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	2,5 g
Poids de contrôle - Densité (kg/m^3)	7100
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	3000

Forme de construction

Forme poids	Bloc Eco
Dimensions poids (L×P×H)	310×157×195 mm
Matériau	fonte laqué
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-646

Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	330×180×230 mm
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	50 kg
Poids brut env.	50 kg
Poids d'expédition	50 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761241701
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

2 DAYS

OPTION

DAkkS