



PG 8117

Gril barbecue sur pieds « BOOST S »

La performance à porter de main

Points Forts

Cuve avec réflecteur de chaleur, pour une cuisson encore plus rapide

« BoostZone » : zone double résistance hautement efficace pour une puissance maximale de 500° C

Bouton rotatif avec rétro-éclairage LED réglable de 0° à 500° C : (veille = bleu, <320° C = orange, > 320 - 500° C = rouge)

Moins de fumée et moins d'odeurs grâce au bac à eau, parfait pour une utilisation à l'extérieur comme à l'intérieur

Pieds avec tablette de rangement, possibilité de l'utiliser en barbecue de table

Pare-vent en inox en deux parties

Grille et résistance amovibles pour un nettoyage facile

Corps à revêtement « SafeTouch » : ne conduit pas la chaleur pour éviter tous risques de brûlures

Poignée de chaque côté de l'appareil pour des déplacements simplifiés

Caractéristiques

- Puissance : env. 3 000 W
- Couleur : noir – inox
- Surface de cuisson env. 41,5 x 24 cm (env. 996 cm²)
- Grille inox de haute qualité
- Hauteur sur pieds : 85 cm
- Long câble d'alimentation (env. 2 m) pour plus de liberté d'emplacement
- Coupe-circuit de sécurité qui arrête la résistance dès qu'elle est enlevée de l'appareil

Logistiques

- Poids : 7 kg
- Poids brut (emballage inclus) : 8,7 kg
- Dimensions appareil (h x l x p) : 16,5 x 62,0 x 41,0 cm
- Dimensions emballage (h x l x p) : 45,5 x 80,1 x 29,7 cm
- Emballage couleur, UE 1 pièce
- EAN 4008146034572

Accessoires à commander

- Réf. art. ZB 8122 Housse de protection
UE 8 pièces / EAN 4008146036200