Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

Parameter		Einheit	Wert und Genauigkeit
1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten			IIYAMA CORPORATION
Anschrift des Lieferanten			Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
2. Modellkennung			**T1634MC-B8X B**
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)			F
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei StandardDynamikumfang (SDR)		W	12,4
5. Energieeffizienzklasse (HDR)			
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden		W	
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend		W	0,3
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend		W	0,6
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend		W	
10. Art des elektronischen Displays			Monitor
11. Seitenverhältnis		ganze Zahl	16 : 9
12. Bildschirmauflösung		Pixel	1920 x 1080
13. Bildschirmdiagonale		cm	39,5
14. Bildschirmdiagonale		Zoll	16
15. Sichtbare Bildschirmfläche		dm^2	6,7
16. Verwendete Panel-Technologie			LED LCD
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden			nein
18. Spracherkennungssensor vorhanden			nein
19. Anwesenheitssensor vorhanden			nein
20. Bildwiederholfrequenz (Standard)		Hz	60
21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und FirmwareAktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)			8
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)			7
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung			7
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie			3
24. Art der Stromversorgung (Netzteil)			extern
25.Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)			
i			
ii	Eingangsspannung	V	
iii	Ausgangsspannung	V	
26. Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
i	Name oder Liste unterstützter Normen		
ii	Benötigte Ausgangsspannung	V	
iii	Benötigte Stromstärke (Mindestwert)	A	
iv	Benötigte Stromfrequenz	Hz	