



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Tréteau pliable (300 kg max.)

N° de commande 2575399



1 Utilisation prévue

Le produit est un tréteau à usage général qui se replie pour le stockage et le transport. Il comporte deux fentes de 45 x 90 mm (2" x 4") sur les planches de bois. Elles servent à joindre les bras de support lorsqu'on les associe à une deuxième unité. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.

Important:

Ne surchargez pas le produit ! La capacité maximale est de 300 kg.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit. Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

2 Contenu de l'emballage

- Produit
- Mode d'emploi

3 Dernières informations sur le produit

Téléchargez les dernières informations relatives au produit sur le site www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Protégez le produit des températures extrêmes, des chocs violents et des solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,

- a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
- a été transporté dans des conditions très rudes.


5.5 Produit

- N'excédez jamais la capacité de charge maximale.
- Utilisez le produit uniquement sur un sol ferme, sec, solide et plat.
- Ne placez aucune charge sur le produit qui déborde latéralement.
- N'utilisez pas ce tréteau polyvalent comme tréteau d'échafaudage.
- Vérifiez que tous les dispositifs de fixation et/ou de réglage sont correctement mis en place.
- Si le dispositif de fixation ou de réglage est endommagé ou si des soudures sont endommagées, n'utilisez pas ce produit.
- Lorsque vous déplacez le produit, utilisez toujours une technique de levage appropriée pour éviter toute blessure corporelle.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée pendant l'utilisation du produit.
- Toutes les charges doivent être réparties uniformément sur le rail supérieur.
- Lorsque toutes les charges sont réparties uniformément sur le rail supérieur, la quantité de poids qui peut être appliquée à deux tréteaux identiques est le double de la capacité de charge maximale d'un tréteau.


6 Configuration




Assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement déployées et verrouillées en place avant d'appliquer toute charge.




Le produit représenté en position repliée.




Appuyez sur le bouton de déverrouillage à l'endroit où il est indiqué [OPEN 1st], puis tirez les pieds vers le bas jusqu'à ce que les supports soient complètement ouverts.




Séparez les pieds et poussez le croisillon à plat.



Appuyez sur le bouton de déverrouillage à l'endroit où il est indiqué [CLOSE 1st] puis tirez les pieds vers le bas jusqu'à ce que les supports soient complètement ouverts.




Séparez les pieds et poussez le croisillon à plat.



Les pieds se règlent par petits incréments.
- Extension : tirez les pieds vers le bas jusqu'à ce que le loquet se verrouille à la position souhaitée.
- Rétraction : appuyez sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller, déployez légèrement les pieds puis rétractez-les.

7



Lorsque la table de travail est associée à une deuxième unité et correctement reliée par des planches de bois de 45 x 90 mm (2 x 4") dans les bras de support, elle peut supporter jusqu'à deux fois la capacité de charge d'un tréteau simple.

Comment fermer le produit

- Pour fermer le produit, inversez les étapes 5 à 2, en commençant par le pied 2.
- Assurez-vous que la goupille de verrouillage s'engage dans le boîtier principal afin de maintenir les pieds en position repliée.

7 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sans fibres, humidifié si nécessaire.

8 Caractéristiques techniques

Capacité de charge	300 kg max.
Plage de hauteur	62 – 81 cm
Dimensions (l x l x h)	Déplié : 108,8 x (52 – 69) x (62 – 81) cm
	Replié : 108,8 x 10 x 14,5 cm
Taille de la fente sur la planche de bois	45 x 90 mm (2 x 4")
Poids.....	9,3 kg

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2575399_V1_0722_dh_mh_fr 577755147 I1/O1 en