



GYSFLASH 18.12 PL

Double technologie : Plomb & Lithium

Technologie EBS :
équilibrage parfait
des cellules de la
batterie.

Mode showroom ⚡
18 A

12V **Pb** 15 < 270 Ah
12V **LiFePO₄** 7 < 270 Ah

Boîtier
compact
IP43



Plomb

- Liquide / Gel
- AGM / EFB
- START / STOP

Lithium

(LiFePO₄)

Pinces de 2 m,
déconnectables

3 courants de charge :
7 A, 12 A et 18 A

- Charge intelligente sans surveillance et entièrement automatique :
7 étapes (Pb) - 8 étapes (LFP)
- Adaptation automatique de la charge à la température ambiante
- Protection complète de l'électronique embarquée
- Haut rendement, facteur de marche de 18 A à 100 % (40°C).

Ref. 026926



www.gys.fr