

# TFM610V\_230V

Toupie



- Defonceuse stationnaire de desing compacte, parfaite pour les bricoleurs à la maison ou dans les petits ateliers.
- Vitesse variable de 11500 - 24000 min-1
- Hauteur d'outil ajustable 0 - 40 mm, avec indicateur inclus.
- Petit moteur, mais avec grandes prestations.
- Câble électrique de 2 mètres.

**Matériel inclus:** Fraises avec queues de 6,8 et 12 mm de diamètre 12 mm, un guide d'angle, des butées en aluminium largement dimensionnées et deux élargissements de table



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# TFM610V\_230V

Toupie



## Données techniques

|                                              |                  |                                             |             |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Puissance moteur S1 W                        | 1500             | Voltage                                     | 230V / 50Hz |
| Longueur de câble                            | 2m               | Dimensions table mm                         | 610 x 360   |
| Hauteur table mm                             | 310              | Dimensions rallonge                         | 210 x 360   |
| Dimensions machine mm                        | 1035 x 690 x 555 | Buse d'aspiration                           | Ø 100       |
| Vitesse de broche min-1                      | 11500-24000      | Diamètre de la broche mm                    | 0-40        |
| Ouverture table mm                           | 32/47/55         | Max diamètre de l'outil sous la table en mm | 50          |
| Max diamètre de l'outil au-dessus du tableau | 50               | Niveau de puissance sonore en dB            | 89          |
| Niveau de pression acoustique en dB          | 102              | Poids brut kg                               | 23          |
| Poids net kg                                 | 21               | Largeur emballage mm                        | 535         |
| Longueur emballage mm                        | 670              | Hauteur emballage mm                        | 390         |
| Code EAN                                     | 9120058378010    |                                             |             |

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**