

Des résultats de mesure plus rapides grâce à la technologie de gonflage

- ✓ Résultats de mesure plus rapides grâce à la technologie de gonflage : la pression artérielle est mesurée lorsque le brassard se gonfle
- ✓ Grand écran, affichage LCD (7,3 x 6 cm) avec rétroéclairage
- ✓ Design petit et plat au format de poche



Tensiomètre de bras BU 565

N° d'art. 51207 | EAN 40 15588 51207 0



Classement des valeurs mesurées selon une échelle de couleurs de type feux de signalisation

FONCTION | UTILISATION

- Mesure précise de la pression artérielle sur le bras avec classification de la pression artérielle
- 120 espaces mémoire pour chacun des 2 utilisateurs
- Calcul de la valeur moyenne des trois dernières valeurs enregistrées
- Notification de rythme cardiaque irrégulier
- Classement des valeurs mesurées selon une échelle de couleurs de type feux de signalisation
- Très grand écran facile à lire
- Dispositif médical certifié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : env. 9,26 x 12,95 x 3,03 cm
- Poids : env. 0,188 kg
- Alimentation électrique : 4 x piles AAA
- Puissance de sortie : 6 V
- Plage de mesure : Tension artérielle : 0 – 299 mmHg
Pouls : 40 – 180 battements/min.
- Précision : Pression : 5 °C – 40 °C ± 3 mmHg ;
Pouls : ± 5% de la valeur mesurée
- Longueur du câble : 60 cm

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Tensiomètre de bras
- Mode d'emploi
- Piles

DONNÉES LOGISTIQUES

Emballage de vente
1 pc. | 10,5 x 9,8 x 16 cm | 0,585 kg

VPE
4 pc. | 22 x 20,5 x 17,2 cm | 2,5 kg