

## Panneau, IP40 rectangulaire, incolore



### Domaines d'application/principaux

- > Mesurer – Commander – Réguler
- > Construction de machines et installations
- > Construction de signaux

## Description

### Données techniques

#### > Généralités

Couleur du panneau	incolore
éclairable	oui
Unité de conditionnement	10 pièces
Poids net	0,6 g
Commande MOQ	10 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

#### > Cote de montage

Cote extérieure longueur	21,5 mm
Cote extérieure largeur	15 mm
Cote extérieure hauteur	3,8 mm

#### Liens directs

- > eCatalog RAFI