

RACON, plongeur-rehausseur rond 19 mm, L 2.1 mm



Domaines d'application/principaux

- Mesurer – Commander – Réguler
- Construction de machines et installations
- Industrie automobile
- Construction de signaux
- Construction automobile
- Appareils de commande manuels

Description

Le large choix de pistons standard de différentes formes et couleurs garantit une gamme polyvalente d'applications pour la sonde à faible course RACON.

Données techniques

➤ Généralités

Couleur	blanc
Forme du bord	rond
éclairable	non
Unité de conditionnement	500 pièces
Poids net	0,3 g
Commande MOQ	2 500 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui
Matériau des composants	Plastique

Liens directs

- eCatalog RAFI

➤ Cote de montage

Cote extérieure longueur	3,6 mm
Cote extérieure largeur	19 mm
Cote extérieure hauteur	19 mm
Longueur du plongeur L	2,1 mm

Schémas

Schémas des cotes



Dessin du système

Connexion Gullwing CMS

Recommandation : Inscription en relief : 0,35 mm Épaisseur de collage : 0,15 mm

