

Panneau, 16,2mm, IP40, incolore



Domaines d'application/principaux

- > Mesurer – Commander – Réguler
- > Électrotechnique
- > Construction de machines et installations
- > Construction de signaux
- > Construction de modèles

Description

Données techniques

> Généralités

Couleur du panneau	incolore
Propriété du panneau / coup-de-poing éclairable	transparent
Unité de conditionnement	10 pièces
Poids net	1,2 g
Commande MOQ	10 pièces
Conforme à RoHS	oui
Conforme à REACH	oui

Liens directs

- > [eCatalog RAFI](#)

> Cote de montage

Cote extérieure longueur	16 mm
Cote extérieure largeur	16 mm
Cote extérieure hauteur	14,2 mm