

KERN 357-04

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 10 g, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1,1905
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0241
Gewicht OIML-Klasse	M2
Prüfgewicht - Nennwert	10 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	6 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	10×17,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Polieren

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-634
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	24×24×51 mm

Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-050-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-040-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-040-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761288959
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

