

KERN OBB-A 1606



Objectif Infinity Plan PH 20 x



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	PH-Objectif

Forme de construction

Anti fungus	✓
-------------	---

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

Objectifs

Qualité des objectifs	Plan corrige a l'infini
Objectif magnification	20 x
Convertisseur numérique-analogique	0,45
Objectif distance de travail	5,8 mm

Pictogrammes