# KERN **OBB-A1628**

Objectif Infinity Plan Semi Apochromatique 100x




## Pictogrammes

**STANDARD**

1 DAY

## Catégorie

| | |
|---|---|
| Marque | Optics |
| Catégorie de produits | Instrument optique |
| Groupe de produit | Objectif pour microscope |

## Objectifs

| | |
|---|---|
| Objectif magnification | 100x |
| Qualité des objectifs | Infinity Plan Semi Apochromatique |
| Convertisseur numérique-analogique | 0,85 |
| Objectif distance de travail | 3 mm |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Température de stockage [Min] | -5 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C |

## Emballage & expédition

| | |
|---|---|
| Délais de livraison | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 65×40×40 mm |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,30 kg |
| Poids brut env. | 0,60 kg |
| Poids d’expédition | 0,6 kg |

## Informations sur le produit

| | |
|---|---|
| GTIN/Numéro EAN | 4045761268104 |
| Classification REACH | pas de substances interdites |