

# KERN OZB-A4646



Lentille de protection brassée



## Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Lentille de protection pour la soudure

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	50×50×16 mm
--------------------	-------------

## Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	70×70×60 mm
Poids net	0,2 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,5 kg

## Pictogrammes