

# KERN YKA-09

# KERN

Bloc d'alimentation 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/  
CH



## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marque                | KERN                |
| Catégorie de produits | Balances            |
| Groupe de produit     | Bloc d'alimentation |

## Homologation

|          |   |
|----------|---|
| Sigle CE | ✓ |
|----------|---|

## Forme de construction

|          |            |
|----------|------------|
| Matériau | plastiques |
|----------|------------|

## Alimentation en énergie

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]                   | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]                       | 12 V, 1 A                 |
| Bloc d'alimentation type   | Bloc d'alimentation       |
| Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison | EURO<br>UK<br>US<br>CH    |

## Conditions environnementales

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Température de stockage [Min] | -10 °C |
| Température de stockage [Max] | 40 °C  |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 75×135×32 mm     |
| Poids net                    | 0,115 kg         |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,15 kg          |
| Poids brut env.              | 0,15 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,134 kg         |