

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur  
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	faytech			
	Anschrift des Lieferanten	Pyramid Computer GmbH, Boetzing Strasse 60, 79111 Freiburg Ba- den-Württemberg, DE			
2.	Modellkennung	FT15TMCAPOB			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	11,8			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	Nicht zutreffend			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	Nicht zutreffend			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,0			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	1,0			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	1,0			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	4	:	3	
12.	Bildschirmauflösung	1 024	x	768	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	38,1			cm
14.	Bildschirmdiagonale	15			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	6,9			dm <sup>2</sup>
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	-			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	-			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	-			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	-			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				

<i>i</i>	-		
<i>ii</i>	Eingangsspannung		- V
<i>iii</i>	Ausgangsspannung		- V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)		
<i>i</i>	-		
<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung		- V
<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke		- A
<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz		- Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01.



**EPREL-Eintragungsnummer** 1805604

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1805604>

**Lieferant:** Pyramid Computer GmbH (Hersteller)

**Website:** [www.pyramid-computer.com](http://www.pyramid-computer.com)

**Kundenbetreuung:**

**Name:** Pyramid Computer GmbH

**Website:** [www.pyramid-computer.com](http://www.pyramid-computer.com)

**E-Mail-Adresse:** [sales@pyramid.de](mailto:sales@pyramid.de)

**Telefonnummer:** +49 761 4514 0

**Anschrift:**

Boetzingen Strasse 60  
79111 Freiburg  
Deutschland