


Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Verbatim GmbH			
	Anschrift des Lieferanten	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Esch- born, DE			
2.	Modellkennung	32402 Verbatim Portable 15.6 FHD Touch Monitor LIGHT			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	A			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	6,2			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	A			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dy- namikumfang (HDR), falls vorhanden	6,5			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,1			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,1			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbe- trieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	1 920	x	1 080	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	39,5			cm
14.	Bildschirmdiagonale	15			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	6,6			dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Ak- tualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	1			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatztei- len (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehr- bringens)	1			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	1			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	1			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			

25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	USB		
	<i>ii</i>	Eingangsspannung	240	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	5,0	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01.



EPREL-Eintragungsnummer 2399623

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2399623>

Lieferant: Verbatim GmbH (Hersteller)

Website: <https://www.verbatim.de/>

Kundenbetreuung:

Name: Support

Website: <https://www.verbatim-europe.com>

E-Mail-Adresse: support@verbatim-europe.com

Telefonnummer: 00 800 3883 2222

Anschrift:

Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Deutschland