

# ROLINE Externes SSD-Gehäuse, M.2, NVMe zu USB 3.2 Gen 2 Typ C

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 16.01.4146    |
| <b>Hersteller</b>          | ROLINE        |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 16.01.4146    |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 7630049613010 |



## Besonders schmales Leergehäuse aus mattem Aluminium für M.2 SSDs, zum Anschluss über USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C

- Leergehäuse für M.2 SSDs mit USB Typ C Anschluss
- Externe Schnittstelle: USB Typ C
- Kompatibel zu USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 mit Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
- Unterstützt M.2 SSDs 2242, 2260, 2280
- Matt silbernes Aluminiumgehäuse

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

### Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Hersteller        | ROLINE  |
| Produktgruppe     | Laufwerksgehäuse                                      |
| Produkttyp        | M.2 SSD-Gehäuse                                       |
| Farbe             | silberfarben  |
| Lieferumfang      | M.2 SSD Gehäuse, Bedienungsanleitung, USB Typ C Kabel |
| Anzahl Laufwerke  | 1   |
| Bauform Laufwerke | M.2   |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Externe Anschlüsse | USB 3.1, Typ C |
| Material (Gehäuse) | Aluminium      |
| Stromversorgung    | über USB       |
| Gewicht            | 56.8 g         |
| Verpackungshöhe    | 30 mm          |
| Verpackungsbreite  | 140 mm         |
| Verpackungstiefe   | 170 mm         |
| Paketgewicht       | 0.17 kg        |