

Samsung M5 Smart Monitor - M50F da 27" Full HD Flat

Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto: Smart Monitor

Codice prodotto: LS27FM500EUXEN

Nome del prodotto : Smart Monitor M5 - M50F da 27" Full HD Flat



- Instant access to your favorite streaming content with Smart TV Apps
 - Explore a variety of free channels, including Samsung TV Plus
 - Your Privacy. Secured on Samsung Monitor
- Smart Monitor M5 - M50F da 27" Full HD Flat

Samsung M5 Smart Monitor - M50F da 27" Full HD Flat:

Tutto l'universo del gaming
Gaming Hub

Accedi al mondo del gaming per eccellenza. Su Samsung Gaming Hub potrai accedere istantaneamente ai migliori giochi dei principali partner di streaming, senza bisogno di utilizzare un PC o una console. Troverai tutto in un unico posto, dai nuovi giochi ai grandi classici.

Tante opzioni di collegamento per la massima praticità

Più porte a disposizione

Collega i dispositivi direttamente al monitor. Grazie alle numerose porte integrate, la configurazione è semplice e veloce, per un ambiente di lavoro davvero pratico.

Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Regolazione altezza *	✗
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Inclinazione regolabile	✓
Tipologia HD *	Full HD	Inclinazione	-2 - 15°
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	On Screen Display (OSD)	✗
Tecnologia display *	LCD	Gestione energetica	
Tipo di pannello *	IPS	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Retroilluminazione a LED	✗	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Touch screen *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	20 kWh
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	33 kWh
Luminosità del display (min)	200 cd/m²	Consumi *	20 W
Tempo di risposta *	5 ms	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Consumo energetico (max)	48 W
Forma dello schermo *	Piatto	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Rapporto di contrasto *	1000:1	Tipo alimentazione	Esterno
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Condizioni ambientali	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm	Dimensioni e peso	
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Larghezza (con supporto)	612,7 mm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68 cm	Profondità (con supporto)	200,5 mm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Altezza (con supporto)	468,9 mm
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Peso (con supporto)	3,5 kg
Copertura NTSC (tipica)	72%	Larghezza (senza supporto)	612,7 mm
Prestazione		Profondità (senza supporto)	41,1 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altezza (senza supporto)	369,6 mm
AMD FreeSync *	✗	Peso (senza supporto)	3 kg
Tecnologia flicker-free	✓		
Modalità gioco	✓		

Prestazione		Dati su imballaggio	
Caratteristiche del gioco	Super Ultrawide GameView	Tipo di supporto	Supporto semplice
Sistema operativo incluso	Tizen	Larghezza imballo	667 mm
Multimediale		Profondità imballo	100 mm
Numero di altoparlanti	2	Altezza imballo	467 mm
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Peso dell'imballo	5,2 kg
Altoparlanti incorporati *	✓	Tipo di imballo	Scatola
Microfono incorporato	✗	Contenuto dell'imballo	
Controllo audio adattivo (ASC)	✓	Cavi inclusi	AC, HDMI
Fotocamera integrata *	✗	Telecomando portatile	✓
Design		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
Posizionamento di mercato *	Smart	Altre caratteristiche	
Colore del prodotto *	Nero	Mirroring del suono	✓
Colore piedi	Nero	Mirroring Schermo	✓
Connettività		TV Plus	✓
Hub USB integrato *	✓	Supporto per le applicazioni SmartThings	✓
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Supporto Office 365	✓
HDMI *	✓	Supporto DeX Wireless	✓
Quantità porte HDMI	2	Tap View	✓
Versione HDMI	1.4	Guida universale	✓
HDCP	✓	Vista multipla	✓
versione HDCP	2.2	Formato del segnale digitale	Non supportato
Collegamento in rete		Modalità Salva vista Samsung	✓
Wi-Fi	✓	Anynet + (HDMI-CEC)	✓
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Durata della garanzia	2 anno/i
Bluetooth	✓	Dimensione dell'immagine	✓
Versione Bluetooth	5.2	Wireless display	✓
Collegamento ethernet LAN	✗	Commutazione automatica della sorgente	✓
Ergonomia		Hub di gioco/Game Bar incluso nei mercati selezionati	KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU
Montaggio standard VESA *	✓	NFT marketplaces	Nifty Gateway
Panel mounting interface 24/5000		Spazio di lavoro	✓
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm	Punto AIM virtuale	✓
		I miei contenuti	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date