



AOC G4 Q27G41ZDF Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero, Rosso

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: G4

Codice prodotto: Q27G41ZDF

Nome del prodotto :
Q27G41ZDF

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 240 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G41ZDF Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero, Rosso:

Domina le tue sessioni di gioco con il Q27G41ZDF QD-OLED, che offre una nitidezza QHD straordinaria e prestazioni ultra fluide a 240Hz

Scopri il monitor da gioco Q27G41ZDF, alimentato dalla tecnologia QD-OLED per un'accuratezza cromatica eccezionale, un contrasto profondo e immagini realistiche. Con risoluzione QHD a 240 Hz, AdaptiveSync e input lag ridotto, il gameplay resta fluido e reattivo in ogni momento. Il supporto HDR10 migliora luminosità e dettagli, garantendo scene immersive in ogni genere. Con una garanzia di 3 anni, personalizzazione tramite G-Menu e un'affidabilità progettata per i gamer, il Q27G41ZDF è pensato per offrire sia prestazioni che fiducia a lungo termine.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	67,3 cm (26.5")	Quantità DisplayPorts	1
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	versione DisplayPort	1.4
Tipologia HD *	Quad HD	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Uscite per cuffie	1
Tecnologia display *	QD-OLED	Ergonomia	
Tipo di pannello *	OLED	Montaggio standard VESA *	✓
Touch screen *	✗	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo di risposta *	0,03 ms	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Blocco cavo *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Regolazione altezza *	✗
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione regolabile	✓
Rapporto di contrasto *	150000:1	Inclinazione	-3 - 21,5°
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Picture-in-Picture	✓
Tempo massimo di refresh *	240 Hz	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi *	63 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Dot Pitch	0,2292 x 0,2292 mm	Tipo alimentazione	Interno
Densità di Pixel	110,84 ppi (punti per pollice)	Dimensioni e peso	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	67,3 cm	Larghezza (con supporto)	609,3 mm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Profondità (con supporto)	190,5 mm
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Altezza (con supporto)	454,3 mm
Durezza della superficie	2H	Peso (con supporto)	4,95 kg
Gamma cromatica standard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Larghezza (senza supporto)	609,3 mm
Copertura sRGB (tipica)	147,6%	Profondità (senza supporto)	57 mm
Copertura RGB Adobe	98%	Altezza(senza supporto)	355,3 mm
Gamma di colori DCI-P3	99,1%	Peso (senza supporto)	4,11 kg

Prestazione		Dati su imballaggio	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Larghezza imballo	780 mm
Design		Profondità imballo	139 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Altezza imballo	455 mm
Colore del prodotto *	Nero, Rosso	Peso dell'imballo	8 kg
Design senza telaio	✓	Contenuto dell'imballo	
Cornice anteriore	Nero	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI
Supporto staccabile	✓	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Connettività		Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Hub USB integrato *	✓	Altre caratteristiche	
HDMI *	✓	Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Quantità porte HDMI	1	Ritardo di ingresso basso	✓
Versione HDMI	2.0	Contatore FPS	✓
		Punto di selezione	✓
		Controllo delle ombre	✓
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Certificati di conformità	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE



4038986183147

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.