



AOC G4 C32G42ZE Monitor PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero, Rosso

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: G4

Codice prodotto: C32G42ZE

Nome del prodotto :
C32G42ZE

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 260Hz (OC, 240Hz Native), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 C32G42ZE Monitor PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero, Rosso:

Immergiti in un gameplay fluido con il C32G42ZE, un monitor curvo 1500R che offre prestazioni a 240Hz e immagini vivide

Il monitor curvo C32G42ZE combina comfort e prestazioni in un design snello. La sua curvatura 1500R e il pannello VA offrono un contrasto profondo e un'ampia gamma cromatica per immagini più immersive. Con un refresh rate veloce di 240 Hz, 0,5 ms MPRT e AdaptiveSync, goditi azioni fluide e reattive con input lag minimo. Il supporto HDR10 migliora luminosità e dettagli, mentre il software G-Menu offre una facile personalizzazione.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	HDCP	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	versione HDCP	1.4/2.2
Tipologia HD *	Full HD	Ergonomia	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Montaggio standard VESA *	✓
Tecnologia display *	LED	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di pannello *	VA	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Retroilluminazione a LED	✓	Regolazione altezza *	✗
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Inclinazione regolabile	✓
Touch screen *	✗	Inclinazione	-5 - 23°
Tempo di risposta *	4 ms	Gestione energetica	
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Tempo di risposta (MPRT)	0,3 ms	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Schermo antiriflesso	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
Forma dello schermo *	Curvo	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	35 kWh
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R	Consumi *	25 W
Rapporto di contrasto *	3500:1	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega DCR	Consumo energetico (max)	46 W
Tempo massimo di refresh *	260 Hz	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Corrente d'ingresso	1.5 A
Dot Pitch	69,93 x 69,93 mm	Tipo alimentazione	Interno
Densità di Pixel	0,36375 ppi (punti per pollice)	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensione visibile, orizzontale	69,8 cm	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, verticale	39,3 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza scansione orizzontale	30 - 290 kHz		
Frequenza scansione verticale	48 - 260 Hz		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm		

Display			Condizioni ambientali	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Gamma cromatica standard	DCI-P3, NTSC, sRGB		Umidità	5 - 93%
Copertura sRGB (tipica)	118%		Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Copertura NTSC (tipica)	93%		Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Copertura RGB Adobe	87,7%		Dimensioni e peso	
Gamma di colori DCI-P3	85%		Larghezza (con supporto)	709,4 mm
Prestazione			Profondità (con supporto)	239,9 mm
Supporto VESA Adaptive Sync	✓		Altezza (con supporto)	523,8 mm
Tecnologia flicker-free	✓		Peso (con supporto)	6,92 kg
Tecnologia Low Blue Light	✓		Larghezza (senza supporto)	709,4 mm
Modalità gioco	✓		Profondità (senza supporto)	94,6 mm
Multimediale			Altezza(senza supporto)	425,1 mm
Altoparlanti incorporati *	✗		Peso (senza supporto)	5,83 kg
Fotocamera integrata *	✗		Dati su imballaggio	
Design			Larghezza imballo	840 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming		Profondità imballo	188 mm
Colore del prodotto *	Nero, Rosso		Altezza imballo	527 mm
Cornice anteriore	Nero		Peso dell'imballo	3,93 kg
Connettività			Contenuto dell'imballo	
Hub USB integrato *	✗		Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort
HDMI *	✓		Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Quantità porte HDMI	1		Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Versione HDMI	2.0		Altre caratteristiche	
Quantità DisplayPorts	1		Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
versione DisplayPort	1.4		Ritardo di ingresso basso	✓
Uscita audio	✓		Contatore FPS	✓
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓		Punto di selezione	✓
Uscite per cuffie	1		Controllo delle ombre	✓
			Riduzione dell'effetto mosso	✓
			Dimmeraggio locale	✓
			Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
			Durata della garanzia	3 anno/i
			Certificati di conformità	CE
			Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986183093

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.