

Bedienungsanleitung

Thermoelement
120754
(0600 1301-10)



1. Thermoelement NiCr-Ni, Typ K, mit Miniaturstecker (gelb oder grün) am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Mantelthermoelements -50°C bis $+260^{\circ}\text{C}$



Operating Instruction

Thermocouple
120754
(0600 1301-10)



1. Plug in the Thermocouple NiCr-Ni, Type K with Miniature Plug (yellow or green) into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Mineral Insulated Thermocouple $-50^{\circ}\text{C} \dots +260^{\circ}\text{C}$
($-58^{\circ}\text{F} \dots +500^{\circ}\text{F}$)

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | D-78166 Donaueschingen
Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 831650 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com