

Technische Daten:

Nennspannung: 6 VDC
 Arbeitsspannung: 3-9 VDC
 Leerlaufdrehzahl: 300 U/min
 Leerlaufstrom: 500 mA
 Drehzahl im Dauerbetrieb: 270 U/min
 Dauerstrom: 2 A
 Dauerdrehmoment: 200 mNm
 Spitzendrehmoment: 600 mNm
 Untersetzung: 50:1
 Gewicht: 125 g

Technical Data:

Rated voltage: 6 VDC
 Operating voltage: 3-9 VDC
 No load speed: 300 rpm
 No load current: 500 mA
 Constant speed: 270 rpm
 Constant current: 2 A
 Constant torque: 200 mNm
 Peak torque: 600 mNm
 Reduction gear ratio: 50:1
 Weight: 125 g

Herstellererklärung

Gemäß Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG weisen wir darauf hin, dass es sich bei diesem Motor um unvollständige Maschine handelt.

Wir weisen zusätzlich darauf hin, dass Ihre Maschine auch die EMV-Richtlinie Nr. 2004/108/EG erfüllen muss. Es ist nicht ausreichend, den Motor alleine zu entstören.

Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis die Maschine, in welcher der Motor eingesetzt wird, den EU-Bestimmungen entspricht.

Manufacturer's Declaration

With reference to Machinery Directive 2006/42/EG it has to be advised that this motor has to be understood as unfinished machines.

Also it has to be advised that your machine must meet requirement of EMC-Directive 2004/108/EG. RFI suppression of motor only is not sufficient.

It must be pointed out that this motor may only be used in machines which comply with EC regulations.



Getriebemotor Spindelantrieb
Spindle drive gearboxed motor

Art.-Nr. 500907066

CARSON-MODEL SPORT

by DICKIE-TAMIYA Modellbau GmbH & Co. KG

Werkstraße 1 DE-90765 Fürth/Germany

www.carson-modelsport.com



Made in China

4 005299 970665