

Frequenzweichen / Frequency Crossovers

HW-Weichen / HW-frequency crossovers

VISATON Frequenzweichen werden aus hochwertigen Kupferspulen, MKT-Folienkondensatoren sowie verlustarmen Tonfrequenz-Elkos aufgebaut und auf Epoxidharz-Platten montiert. Danach werden sie Stück für Stück geprüft: auf Funktion, Flankensteilheit und Übernahmefrequenz.

VISATON crossovers are made of high-grade copper coils, MKT foil capacitors and low-loss audiofrequency electrolytic capacitors and are mounted on epoxy PC boards. Subsequently they are checked one after the other, with regard to functioning, slope steepness and cross-over frequency.

- **HW 2/70 NG (2 Weg)**
Art. No. 5401 - 4 Ohm
Art. No. 5402 - 8 Ohm


- **HW 3/80 NG (3 Weg)**
Art. No. 5405 - 4 Ohm
Art. No. 5406 - 8 Ohm

- **HW 3/120 NG (3 Weg)**
Art. No. 5411 - 4 Ohm
Art. No. 5412 - 8 Ohm


- **HW 3/130 NG (3 Weg)**
Art. No. 5413 - 4 Ohm
Art. No. 5414 - 8 Ohm

- **HW 3/200 NG (3 Weg)**
Art. No. 5416 - 8 Ohm


- **HW 3/220 NG (3 Weg)**
Art. No. 5417 - 8 Ohm




HW 2/70 NG (2 Weg)
Art. No. 5401 - 4 Ohm
Art. No. 5402 - 8 Ohm




HW 3/80 NG (3 Weg)
Art. No. 5405 - 4 Ohm
Art. No. 5406 - 8 Ohm




HW 3/120 NG (3 Weg)
Art. No. 5411 - 4 Ohm
Art. No. 5412 - 8 Ohm



HW 3/130 NG (3 Weg)
Art. No. 5413 - 4 Ohm
Art. No. 5414 - 8 Ohm



HW 3/200 NG (3 Weg)
Art. No. 5416 - 8 Ohm



HW 3/220 NG (3 Weg)
Art. No. 5417 - 8 Ohm

		HW 2/70 NG	HW 3/80 NG	HW 3/120 NG
Flankensteilheit	Slope steepness	12 dB/Okt.	16 dB / 6 dB/Okt.	12 dB/Okt.
Nennbelastbarkeit	Nominal power handling	100 Watt	100 Watt	100 Watt
Musikbelastbarkeit	Peak power handling	160 Watt	160 Watt	160 Watt
Übernahmefrequenz	Crossover frequency	3000 Hz	1600 / 6000 Hz	800 / 5000 Hz
Impedanz	Impedance	4 + 8 Ω	4 + 8 Ω	4 + 8 Ω
Abmessungen	Dimensions	100 x 150 mm	100 x 150 mm	100 x 150 mm

		HW 3/130 NG	HW 3/200 NG	HW 3/220 NG
Flankensteilheit	Slope steepness	12 dB/Okt.	12 dB/Okt.	12 dB/Okt.
Nennbelastbarkeit	Nominal power handling	120 Watt	200 Watt	220 Watt
Musikbelastbarkeit	Peak power handling	180 Watt	280 Watt	300 Watt
Übernahmefrequenz	Crossover frequency	300 / 4000 Hz	800 / 5000 Hz	1200 / 7000 Hz
Impedanz	Impedance	4 + 8 Ω	8 Ω	8 Ω
Abmessungen	Dimensions	155 x 180 mm	145 x 170 mm	100 x 150 mm