

D Überlegene Technik gegenüber Vergleichsmodellen

- A Sichere Vierpunktmontage des sehr flachen Aluminiumgehäuses.
- B Höhere Belastbarkeit durch Luftzirkulation im heißen Schwing-spulenbereich.
- C Staubgeschütztes Innenleben, robuste Anschlußklemmen.

1. Der beste Montageplatz für die Bass-Shaker ist auf dem Boden direkt unter den Vordersitzen.
2. Schieben Sie diese ganz nach vorne und entfernen Sie den Teppich an dieser Stelle.
3. Montageplatz
 - a) ausreichend Raum für die Bass-Shaker, ohne dass der Sitz dagegen stößt.
 - b) ein Untergrund, der am meinsten vibriert.
 - c) die 4 Montageschrauben dürfen Kabel, Hydraulikleitungen und Kraftstofftank nicht verletzen.
 - d) montieren Sie die Bass-Shaker direkt auf Blech und schneiden Sie den Teppich rundherum aus. Wenn die Schrauben durch den Unterboden reichen, müssen diese Stellen gegen Rost und Wassereinbruch isoliert werden.

100 W rms | Ø154 cm | 41 mm Einbauhöhe

F Savoir-faire supérieur à d'autres modèles comparables

- A Fixation durables à 3 points de la coque ultra-plate en aluminium.
- B Meilleure tenue en puissance grâce à la circulation d'air autour de la bobine.
- C Protection de la poussière des pièces internes. Connecteurs de qualité.

1. La place idéale pour le Bass-Shaker est sur le plancher directement sous le siège.
2. Avancer le siège le plus loin possible et relire le tapis à cet emplacement.
3. Position
 - a) le Bass-Shaker ne doit pas toucher le siège.
 - b) l'emplacement qui vibre le plus.
 - c) assurez-vous que les 3 vis de montage ne blessent aucun fil électrique, aucune conduite hydraulique ou de frein et aucun tuyau de carburant.
 - d) installer le Bass-Shaker directement sur le plancher en métal et découper le tapis autour. Si les vis ressortent à l'extérieur du véhicule, assurez-vous que ces trous soient étanches et protégés contre la rouille.

100 W rms | Ø154 cm | 41 mm hauteur

GB Superior know how compared to similar models

- A Durable 3 leg mounting of the very flat shaped aluminium housing.
- B Higher power handling with air circulation around the hot voice coil.
- C Dust proven inner parts. Robust terminals.

1. The best place for the Bass-Shaker is on the floor directly under the car seats.
2. Move the seats as far as possible forward and remove the carpet around this area.
3. Position
 - a) space for the Bass-Shaker not to be hit by the seat.
 - b) a spot that vibrates the most.
 - c) make sure that the 3 mounting screws do not touch electrical wiring, hydraulic and brake lines or the gas tank.
 - d) mount the Bass-Shaker directly on metal ground and cut out the carpet accordingly around it. If the screws end up outside the car body make these holes rustproof and watertight.

100 W rms | Ø154 cm | 41 mm height

NL Topkwaliteit ten opzichte van de concurrentie

- A Stevige driepuntsbevestiging van het zeer vlakke aluminium huis.
- B Zeer hoog belastbaar door luchtcirculatie in het gebied rondom de hete spreekspoel.

- C Binnenwerk tegen stof beschermd, robuuste aansluitklemmen.
1. De beste montage olaats voor de Bass-Shaker is op de bodemplaat onder de voorstoelen.
 2. Schuif de stoel zo ver mogelijk naar voren. Verwijder het trapje
 3. Montageplaats
 - a) voldoende plaats voor de Bass-Shaker zonder dat deze tegen de stoel komt.
 - b) een ondergrond die het sterkste trilt.
 - c) amonteren de Bass-Shaker direct op het blik en snij het tapijt en rondom heen uit. De schroven dienen u aan de onderzijde tegen roest in te spuiten.
 - d) Leg de luidsprekerkabels naar onderstaande diagrammen.

100 W rms | Ø154 cm | 41 mm inbouwhoogte