

DMH 30 Set (604115500) Druckluft-Meißelhammer

Bestell-Nr. 604115500
EAN 4007430227911



Abbildung stellvertretend

- Leichter, handlicher Meißelhammer
- Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton
- Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten
- Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
- Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Werte

KENNWERTE

Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	280 l/min
Werkzeugaufnahme	Sechskantschaft 10 mm
Schlagzahl	3000 /min
Gewicht	2 kg

VIBRATION

Meisseln	8.48 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	103 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	114 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- EURO Stecknippel 1/4"
- ARO/Orion Stecknippel 1/4"
- ISO Stecknippel 1/4"
- Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148
- 4 Meißel
- Schnellspannfeder
- Kunststoffkoffer
- Öl-Fläschchen