

HOB 260ABS

Abricht- Dickenhobelmaschine/combined planer and thicknesser

230V
400V

- » Kombimaschine mit integrierter Absaugung
- » Umbau in Dickenfunktion mit schwenkbarem Abrichttisch
- » Lippen in den Abrichttischen zur Lärmdämmung
- » Absaug sack zum einfachen Wechsel extern an der Maschine
- » Abrichttisch aus solidem Alu-Druckguss
- » Unterbau im Lieferumfang inkludiert
- » schwenkbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- » Vorschub abschaltbar

Lieferumfang: integrierte Absaugung, Unterbau, Hobelmesser montiert, Staubsack

- » *combined planer thicknesser with integrated dust collector*
 - » *easy and fast transformation to thicknessing function*
 - » *noise absorbing slots in the planing tables*
 - » *dust collector bag enables comfortable bag exchange*
 - » *solid aluminium pressure cast table*
 - » *tiltable aluminium planing fence*
 - » *thicknessing infeed drive can be switched off*
- included in delivery:** integrated dust collector, stand, planer knives, dust bag



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ABRICHTEN/ PLANING	
Abrichtbreite / planing width	260mm
Tischlänge / table length	1050mm
Tischhöhe / table height	890mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	3mm
Abrichtanschlag / planer fence	610x110mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag	90°-45°
DICKENHOBELN/ THICKNESSING	
Dickenhobelbreite / thicknessing width	254mm
Tischlänge / table length	480mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing	160mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth	2mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed	8 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6)	1,5kW / 2,1kW
Spannung / voltage	230V oder 400V
Hobelwellendrehzahl / speed	6700 U/min
Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter	55mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives	2
Nettogewicht ca. / net weight approx.	75kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx.	90kg
Absauganschluss / dust inlet diameter	80mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions	590X1150X600mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Artikel/article	
Hobelmesser/spare knives	HOBM 2602025
Hobelmesser-Magnetreiniger/lehre/ magnetic planer knife gauge	MEL 2
Spezialgleitmittel/easy glide paste	SGM 1
Spezialgleit spray/easy glide spray	SGM 2
Spezialgleitmittel/easy glide lubricant	SGM3
Rollbock/roll stand	S.5701
Fahreirrichtung/moving device	UFE 300



einfacher Umbau in Dickenbetrieb
easy to convert from planing to thicknessing

**inkl. eingebauter Späneabsaugung
incl. integrated dust collector**