

DB 10 (604120000) Druckluft-Bohrmaschine

Bestell-Nr. 604120000
EAN 4007430228956



Abbildung stellvertretend

- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min
- Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung
- Abluftführung durch Handgriff

Technische Werte

KENNWERTE

Arbeitsdruck	6.2 bar
Luftbedarf	360 l/min
Drehzahl	1800 /min
Bohrfutterspannweite	3 - 10 mm
Gewicht	1.2 kg

VIBRATION

Bohren Metall	3.9 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	80 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	92 dB(A)
----------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

- EURO Stecknippel 1/4"
- ARO/Orion Stecknippel 1/4"
- ISO Stecknippel 1/4"
- Öl-Fläschchen