

Mini-Verteiler/Distributor MPD12-HS/H K Cat.6A Mini-Verteiler/Distributor MPD6-HS/H K Cat.6A Mini-Verteiler/Distributor MPD6-HS Flex K Cat.6A

Montageanleitung / Assembly Instructions

1 Lieferumfang / Scope of delivery

geschirmt/shielded	ungeschirmt/unshielded
J02022A0052 alpinweiß/alpine white	J02022A0054 lichtgrau/light grey
J02022A0053 lichtgrau/light grey	

2

drücken / press

41,5 mm

Befestigungsspur // Fixing rail

236 mm

3 Lieferumfang / Scope of delivery

geschirmt/shielded	ungeschirmt/unshielded
J02021A0050 alpinweiß/alpine white	J02021A0053 lichtgrau/light grey
J02021A0051 lichtgrau/light grey	

4

drücken / press

Befestigungsspur / Fixing rail

123 mm

5 Lieferumfang / Scope of delivery

geschirmt/shielded

J02021A0052 reinweiß/pure white

6 Teile des Verteilers mittels Schraubendreher entriegeln
unlock distributor using a screwdriver

Befestigungsspur / Fixing rail

123 mm

i Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen / Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, IEC 60603-7-5 und / and IEC 60603-7-4.

7

S/FTP

min. 60 mm

Geflechtschirm nach hinten legen
fold braided shield backwards 20 mm

Aderpaare vorsortieren / presort pairs
Paarabschirmung nicht entfernen
do not remove the pair screen

8

U/FTP

min. 60 mm

Beilaufrdraht gewickelt / Drain wire wrapped

9

Isolierkreuz abschneiden
cut off cross separator

U/UTP

min. 60 mm

Verdrillung der Aderpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs

10

S/FTP und/and U/FTP:
Paarabschirmung auf Maß entfernen
remove the pair screen according to size

T568A

T568B

11

12

Anschluss Connection		Anwendung / Application				
Farbcode Colour code	T568	RJ45 PIN Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/TEL
A	B					
W - G	W - O	1	•	•		
G	O	2	•	•		
W - O	W - G	3	•			
BL	BL	4		•	•	•
W - BL	W - BL	5		•	•	•
O	G	6	•		•	
W - BR	W - BR	7		•		
BR	BR	8		•		

