


# 19" Modular Patch Panel MPP24-HS Cat. 5e

Montageanweisung / Assembly Instruction



**1** Lieferumfang / Scope of delivery  
J02023B0017

**i** **Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use**  
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC-Reihe 60603-7-. Es dürfen nur Stecker RJ45 verwendet werden, die diesen Normen entsprechen. / Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC-Series 60603-7-. Only plugs RJ45 according to these specifications are permitted to use.



**3**

min. 60 mm S/FTP

Aderpaare vorsortieren / presort pairs  
Paarabschirmung entfernt / Pair screen removed

W-BR / BR  
W-G / G  
W-O / O  
W-BL / BL

20 mm

Verdrillung der Aderpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs

**4**


min. 60 mm F/UTP

Beilaufdraht auf GRD legen  
put drain wire on GRD

W-BR / BR  
W-G / G  
W-O / O  
W-BL / BL


20 mm

Aderpaare vorsortieren / presort pairs



**6** LSA-Plus Werkzeug / LSA Plus tool  
N01002A0001

A	B	
BL	5	BL
W-BL	4	W-BL
G	1	O
W-G	2	W-O
O	3	G
W-O	6	W-G
BR	7	BR
W-BR	8	W-BR
		GND



**9** Anschlussbelegungen / PIN assignments

Anschluss / Connection		Anwendung / PIN assignments						
Farbcode / Colour code T568		RJ45	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	Upo/ TEL	ISDN So
A	B	PIN Nr./No						
W-G	W-O	1	•	•		•		
G	O	2	•	•		•		
W-O	W-G	3	•	•	•			2a
BL	BL	4		•	•		•	1a
W-BL	W-BL	5		•	•		•	1b
O	G	6	•	•	•			2b
W-BR	W-BR	7		•		•		
BR	BR	8		•		•		