

## **(D)** LCD-Monitorarm Economy Tischmontage

- Max. Tragkraft 10 kg • Schwenkbar um 180°
- Neigung des Arms in 5 Stufen verstellbar

Der praktische Monitorarm lässt sich einfach per Schraubzwingenbefestigung an einer Tischplatte mit einer Stärke von max. 9 cm montieren. Sämtliche Kabel können in der Kabelführung im Gehäuse des Schwenkarms versteckt werden.

### **Technische Daten:**

Höhe: max. 33 cm · Tragkraft: max. 10 kg · Tischplattenstärke: max. 9 cm · VESA-Standard: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm · Gewicht: ca. 3,77 kg

### **Packungsinhalt:**

Monitorarm · Doppel-Schraubzwinde · Sechskantschlüssel · 6 x Schraube · 6 x Zierkappe · Bedienungsanleitung.

## **(GB)** LCD Monitor Arm Economy Desk Mount

- Maximum load capacity 10 kg • Swivels by 180°
- Arm tilt fixes into 5 positions

This practical monitor arm can be easily mounted via a screw clamp to a desk top with a maximum thickness of 9 cm. All cables can be concealed in the cable routing inside the swivel arm housing.

### **Technical Data:**

Height: max. 33 cm · Load capacity: max. 10 kg · Desk top thickness: max. 9 cm · VESA standard: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm · Weight: approx. 3.77 kg

### **Package content:**

Monitor arm · Double screw clamp · Hexagonal wrench · 6 x screws · 6 x decorative cap · Operating instructions.

## **(F)** Bras du moniteur LCD Economy, montage sur table

- Force portante max. 10 kg • Pivotable à 180°
- Inclinaison du bras réglable sur 5 niveaux

Le bras pratique du moniteur se laisse monter simplement par une fixation par serrage à vis au plateau d'une table avec une épaisseur de 9 cm max. Tous les câbles peuvent être cachés dans le passe-câbles dans l'enveloppe du bras pivotable.

### **Données techniques :**

Hauteur : 33 cm max. · Force portante : 10 kg max. · Épaisseur du plateau de table : 9 cm max. · Standard VESA : 75 x 75 mm, 100 x 100 mm · Poids : environ 3,77 kg

### **Contenu de paquet :**

Bras du moniteur · Double serrage à vis · Clé à six pans · 6 x vis · 6 x cache-vis · Mode d'emploi.

## **(NL)** LCD-monitorarm Economy tafelmontage

- Max. draagkracht 10 kg • Zwenkbaar over 180°
- Knikken van de arm in 5 stappen instelbaar

De praktische monitorarm kan eenvoudig via lijm tangbevestiging aan een tafelblad met een dikte van max. 9 cm worden gemonteerd. Alle snoeren kunnen in de kabelgoot in de behuizing van de zwenkarm worden weggewerkt.

### **Technische gegevens:**

Hoogte: max. 33 cm · Draagkracht: max. 10 kg · Tafelbladdikte: max. 9 cm · VESA-standaard: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm · Gewicht: ca. 3,77 kg

### **Pakketinhoud:**

Monitorarm · Dubbele lijm tang · Zeskantsleutel · 6 x schroef · 6 x sierkapje · Gebruiksaanwijzing.