

Temperaturschalter 261 Temperature-Switches AC

30 x 12,5 x * mm



Spannung Voltage	250 V	Strom Current	10 A	Typ Type	Autom. Rückstellung Auto Reset
----------------------------	--------------	-------------------------	-------------	--------------------	--



Schaltzyklen / Switching cycles:	30.000 (AC Spannung / Voltage)
Anschluss / Terminal:	Messing, versilbert; vertikal oder horizontal Brass, silver plated; vertical or horizontal
Temperaturgrenzen des Schaltkopfes / Temperature limits of the switch head:	T _{min} : - 20°C T _{max} : +175°C
Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options:	Topfflansch / Pot flange
Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:	500 St. = lose geschüttet in Polybeutel / 500 pcs. = bulk in plastic bag

Bemessungswerte / Ratings:

Art. No. mit Anschluss / with Terminal		T _{open} (± 3°C)	T _{close} (± 4°C)
Vertical	Horizontal	[°C]	[°C]
Öffner – Topfflansch / Opener – Pot flange			
261-Ö20-S10-V	261-Ö20-S10-H	20	10
261-Ö25-S15-V	261-Ö25-S15-H	25	15
261-Ö30-S20-V	261-Ö30-S20-H	30	20
261-Ö35-S25-V	261-Ö35-S25-H	35	25
261-Ö40-S25-V	261-Ö40-S25-H	40	25
261-Ö45-S30-V	261-Ö45-S30-H	45	30
261-Ö50-S35-V	261-Ö50-S35-H	50	35
261-Ö55-S40-V	261-Ö55-S40-H	55	40
261-Ö60-S45-V	261-Ö60-S45-H	60	45
261-Ö65-S50-V	261-Ö65-S50-H	65	50
261-Ö70-S55-V	261-Ö70-S55-H	70	55
261-Ö75-S60-V	261-Ö75-S60-H	75	60
261-Ö80-S65-V	261-Ö80-S65-H	80	65
261-Ö85-S70-V	261-Ö85-S70-H	85	70
261-Ö90-S75-V	261-Ö90-S75-H	90	75
261-Ö95-S80-V	261-Ö95-S80-H	95	80
261-Ö100-S85-V	261-Ö100-S85-H	100	85
261-Ö105-S90-V	261-Ö105-S90-H	105	90
261-Ö110-S95-V	261-Ö110-S95-H	110	95
261-Ö120-S90-V	261-Ö120-S90-H	120	90
261-Ö130-S100-V	261-Ö130-S100-H	130	100
261-Ö140-S110-V	261-Ö140-S110-H	140	110
261-Ö150-S120-V	261-Ö150-S120-H	150	120

Maße / Dimensions:

Topfflansch horizontal / Pot flange horizontal:

Topfflansch vertikal / Pot flange vertical:

