14000 3492 V27 - 3492 000

4 006885 349209

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany
www.wolfcraft.com

max. RPM

| 2.400 | 250 | 140 |
|---|---|---|
| | | INOX |

TÜVRheinland CERTIFIED
Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000039234

5/8" 15,88 mm

5958 000

max. 40 mm

BiM