wolfcraft®
Ø
29
mm
5465 000

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany
www.wolfcraft.com
90°
90°
R
max. RPM
2.700
2.700
300
oil
9,5 mm
40 mm
BiM
Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
TÜVRheinland
CERTIFIED
www.tuv.com
ID 0000039234
4 006885 546509
14000546S V05 - 5465 000