

ø 83 mm

wolfcraft®

5476 000

140005476 U35 - **5476** 000

4 006885 547605

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

TÜVRheinland CERTIFIED

www.tuv.com
ID 0000039234

max. RPM

1.500	1.500	105

BiM

40 mm

11 mm

Oil

90°

90°

wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany
www.wolfcraft.com