

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

TÜVRheinland
CERTIFIED

www.tuv.com
ID 0000039234



max. RPM Ø			
35 mm	2.400	2.400	350
43 mm	2.100	2.100	200
68 mm	1.800	1.800	130









Ø 35 mm

Ø 43 mm






Ø 68 mm

5980 000

wolfcraft®

014245980 X24 - **5980** 000







wolfcraft GmbH
Wolffstraße 1
56746 Kempenich
Germany
www.wolfcraft.com

4 006885 598003