

## Het gebruik – snel en eenvoudig.

Schuif de UHU lijmpatroon LT 110 in het pistool, plaats dit op een katonnen of houten ondergrond, sluit het op het net aan en verwarm het 3 à 5 minuten. Nadat de bedrijfstemperatuur is bereikt, bedient u het mechanische transport, breng de lijm op één zijde aan en druk de objecten onmiddellijk tegen elkaar aan. Reeds na 2 minuten is de gelijmde plaats droog, hard en belastbaar.

## Technische gegevens

### UHU pistool LT 110

Gewicht:	180 g
Netspanning:	220/240V
Vermogen:	10 Watt
Sproeier:	met siliconbeveiliging
Transport:	mechanisch
Patronen:	UHU lijmpatronen LT 110
Verwarmtijd:	3-5 minuten
Smeltemperatuur:	110°C (elektronisch geregeld)
Smeltcapaciteit per uur:	280g

### UHU pistool LT 110 XL

Gewicht:	300 g
Netspanning:	220/240V
Vermogen:	40 Watt
Sproeier:	met siliconbeveiliging
Transport:	mechanisch
Patronen:	UHU lijmpatronen LT 110
Verwarmtijd:	3-5 minuten
Smeltemperatuur:	110°C (elektronisch geregeld)
Smeltcapaciteit per uur:	438g
Standbeugel:	inklapbaar



Beide versies van het apparaat zijn TÜV - en GS -gekeurd.

## Zo werkt u zuinig met de gekleurde UHU lijmpatronen LT 110

Wanneer u bij het werk slechts een kleine hoeveelheid van één kleur nodig hebt, kunt u de originele patronen eerst met een scherp mes op de gewenste lengte inkorten en dan in het pistool schuiven (minimale lengte: 5cm). Wanneer de ingekorte patroon niet meer getransporteerd wordt, schuift u gewoon de volgende hele of ingekorte patroon erachter. Bij de overgang van de ene kleur naar de andere ontstaat korte tijd een mengkleur.

### BELANGRIJK:

Lijmpatronen die reeds in het lijmpistool zijn geschoven, mogen er niet uit worden getrokken, aangezien dit nadelige gevolgen kan hebben voor de functie van het mechanische transport.

## Garantie

Voor het UHU pistool LT 110 resp. LT 110 XL geldt 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop. Deze garantie komt te vervallen wanneer het apparaat is geopend, door vallen of stoten is gebroken dan wel op andere wijze ondeskundig is behandeld, zoals bijv. door het gebruik van ongeschikte hete-lijmpatronen. Voor garantie stuurt u het apparaat met kassabon niet-gedemonteerd aan:

: BISON International  
Dr. A. F. Philipsstraat 9  
4460 Goes

Ruimte voor leverancierstempel:

Voor alles te lijmen – UHU

## Die Anwendung – schnell und unkompliziert.

UHU klebpatrone LT 110 einschieben, Pistole auf Papp- oder Holzunterlage stellen, Netzstecker anschließen und Pistole 3-5 Minuten aufheizen. Nach Erreichen der Betriebstemperatur den mechanischen Vorschub betätigen, Klebstoff einseitig auftragen und Werkstücke sofort zusammendrücken. Bereits nach 2 Minuten ist die Klebestelle fest und belastbar.

## Technische Daten

### UHU pistole LT 110

Gewicht:	180 g
Netzspannung:	220/240V
Leistung:	10 Watt
Düse:	mit Silikonschutz
Vorschub:	mechanisch
Patronen:	UHU klebpatronen LT 110
Aufheizphase:	3-5 Minuten
Schmelztemperatur:	110°C (elektronisch geregelt)
Schmelzleistung pro Stunde:	280g

### UHU pistole LT 110 XL

Gewicht:	300 g
Netzspannung:	220/240V
Leistung:	40 Watt
Düse:	mit Silikonschutz
Vorschub:	mechanisch
Patronen:	UHU klebpatronen LT 110
Aufheizphase:	3-5 Minuten
Schmelztemperatur:	110°C (elektronisch geregelt)
Schmelzleistung pro Stunde:	438g
Standbügel:	rückklappbar



Beide Geräte-Versionen sind TÜV und GS geprüft.

## Tips zum sparsamen Arbeiten mit den farbigen UHU klebpatronen LT 110

Benötigen Sie beim Arbeiten nur eine kleine Menge von einer Farbe, können Sie die Originalpatronen mit einem scharfen Messer vorher auf das gewünschte Maß kürzen und dann in die Pistole einschieben (Mindestlänge: 5cm). Wird die gekürzte Patrone nicht mehr transportiert, einfach die nächste ganze oder gekürzte Patrone nachschieben. Beim Übergang von einer Farbe zur anderen ergibt sich für kurze Zeit eine Mischfarbe.

### ACHTUNG:

Eine bereits in die Klebepistole eingeführte Klebpatrone sollte nicht herausgezogen werden, da dies die Funktion des mechanischen Vorschubs beeinträchtigen kann.

## Garantie

Für die UHU pistole LT 110 bzw. UHU pistole LT 110 XL gilt eine 24monatige Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie erlischt, wenn das Gerät geöffnet wurde, durch Fall oder Schlag zu Bruch ging oder in anderer Form unsachgemäß behandelt wurde, wie z.B. bei Verwendung ungeeigneter Heißklebpatronen. Im Garantiefall schicken Sie das Gerät mit Kassenbon unzerlegt an:

: UHU GmbH & Co. KG  
77813 Bühl (Baden)

: UHU Schweiz AG  
5012 Schönenwerd

Händler:

Im Falle eines Falles - UHU

## Rapid and uncomplicated application.

Load the UHU LT 110 glue cartridge. Place the gun on a cardboard or wooden base. Connect the mains plug with the power supply and heat up the glue gun for 3-5 minutes. Actuate the mechanical feeder when the operating temperature has been reached. Apply the glue on one side of the workpiece and immediately press the two parts together. The glued joint will be fully set to withstand strains and stresses after 2 minutes.

## Technical data

### UHU LT 110 glue gun

Weight:	180 g
Mains voltage:	220/240V
Power input:	10 W
Nozzle:	with silicone protection
Feeding:	mechanical
Cartridges:	UHU LT 110 glue cartridge
Heating-up period:	3-5 minutes
Melting temperature:	110°C (electronically controlled)
Melting capacity per hour:	280g

### UHU LT 110 XL glue gun

Weight:	300 g
Mains voltage:	220/240V
Power input:	40 W
Nozzle:	with silicone protection
Feeding:	mechanical
Cartridges:	UHU LT 110 glue cartridge
Heating-up period:	3-5 minutes
Melting temperature:	110°C (electronically controlled)
Melting capacity per hour:	438 g
Stand bracket:	Fold-back



Both versions are Tuv and GS tested.

## Tips for economical use of the coloured UHU LT 110 glue cartridges

If only a limited quantity of a given colour is required, simply shorten the original cartridge to the required length (minimum length: 5 cm) with a sharp knife, and load in the glue gun. When the shortened cartridge is no longer being advanced, simply load the next shortened or full length cartridge. Transition from one colour to another will result in mixed colours for a brief period.

### WARNING:

Do not withdraw glue cartridges that have been loaded in the glue gun as this will impair the mechanical feeding function.

## Guarantee

UHU LT 110 and UHU LT 110 XL glue guns are guaranteed for 24 months, as from the date of purchase. This guarantee becomes null and void if the glue gun is taken apart, breaks because it was knocked or dropped, or due to any other form of improper treatment, for instance loading an unsuitable hot glue cartridge. In the event of a guarantee claim please send the glue gun in an assembled condition, together with the receipt, to:

**(D):**  
UHU GmbH & Co. KG  
77813 Bühl (Baden)

Dealer:

**Don't say glue - say UHU**

## Conseils pour une première utilisation

Introduisez la recharge ovale UHU LT 110 à l'arrière de l'appareil, posez le pistolet applicateur sur un support stable, branchez la prise et laissez chauffer.

Au bout de 3 à 5 mn, vous pouvez actionner la gâchette pour faire sortir la colle par la buse protégée de silicone. Les surfaces à coller ou à décorer doivent être propres, sèches et non grasses.

Pour coller: appliquer la colle sur l'une des parties à coller et assembler immédiatement.

Pour décorer: appliquer la colle sur la surface à décorer.

Séchage: 2 mn environ.

Lorsque la colle est froide, il est possible de couper les surplus indésirables avec une lame bien aiguisée.

### UHU pistolet LT 110

Poids:	180 g
Tension du réseau:	220/240V
Puissance:	10 W
Buse:	protégée de Silicone
Recharges:	OVALES UHU LT 110
Durée de chauffe:	3-5 minutes
Température de fusion:	110°C (réglage électronique)
Rendement:	280g/h

### UHU pistolet LT 110 XL

Poids:	300 g
Tension du réseau:	220/240V
Puissance:	40 W
Buse:	protégée de Silicone
Recharges:	OVALES UHU LT 110
Durée de chauffe:	3-5 minutes
Température de fusion:	110°C (réglage électronique)
Rendement:	438g/h



## Conseils d'utilisation

- Ne pas utiliser en milieu humide. Ne pas projeter d'eau sur l'appareil.
- Débrancher le pistolet applicateur après utilisation.
- Ne pas tenter d'extraire une recharge déjà introduite dans le pistolet applicateur, cela endommagerait le système d'avance automatique.
- Lorsque la recharge introduite n'est plus entraînée par la gâchette, il suffit d'introduire une autre recharge.
- Pour changer de couleurs, sans gaspiller, raccourcir les recharges en bâtonnets de 5 cm minimum.
- L'utilisation éventuelle par des enfants nécessite la présence d'un adulte.

## Garantie

Les pistolets applicateurs UHU LT 110 et UHU LT 110 XL sont garantis 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie ne peut pas jouer si l'appareil a été ouvert, endommagé suite à un choc, ou si les conseils d'utilisation n'ont pas été respectés (par ex.: introduction de recharge non appropriées, autres que les recharges ovales UHU LT 110). Pour bénéficier de la garantie, envoyez l'appareil non démonté, accompagné du ticket de caisse ou du cachet du revendeur, à:

**(F):** UHU France S.a.r.l., Immeuble le Doublon - Bât A  
11, Ave. Dubonnet, 92400 Courbevoie

**(B):** IDC  
INTER DISTRIBUTING  
COMPANY S.A.N.V.  
61-91, rue Edouard Dekoster,  
1140 BRUXELLES

**(CH):** UHU Schweiz AG  
5012 Schönenwerd

Revendeur: