



D

- **Sofortige Wirkung gegen Fadenalgen**
- **Mit Aktivsauerstoff**
- **Farblos und rückstandsfrei abbaubar**

Wirkung

Durch die schnelle Freisetzung von aktivem Sauerstoff werden die Zellmembranen von Fadenalgen durch Oxydation zerstört. Die Algen sterben ab und lösen sich auf. Fadenalgenreste die an der Wasseroberfläche treiben, können abgefangen oder durch Herausfiltern entfernt werden. Weiterhin unterstützt die Freisetzung des aktiven Sauerstoffs die aeroben schlammabbauenden Bakterien bei der Zersetzung der organischen Substanz. Faulschlamm wird so nachhaltig bei regelmäßiger Anwendung reduziert. Das gesamte Teichklima verbessert sich.

Anwendung

Nicht bei einem pH-Wert über 8,5 einsetzen, da es sonst zu Schäden an den Fischen kommen kann. Bei extrem weichem Wasser empfehlen wir zuvor eine Erhöhung der Karbonathärte mittels handelsüblicher KH-Puffer, z.B. FIAP premiumcare KH PLUS.

Dosierung

50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN pro Quadratmeter Teichwasseroberfläche flächig einstreuen.

Haltbarkeit

Bitte kühl, trocken und dunkel lagern!
Bei ordnungsgemäßer Lagerung ist FIAP premiumcare ALGOXAN mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt ist für den professionellen Anwender und Endverbraucher.

Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie 98/8/EG:

Algizide sicher verwenden!

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Reg. Nr. Baua

N – 35484

Wirkstoff: Wasserstoffperoxid EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)

Inhalt

500 ml ausreichend für 10.000 Liter Teichwasser
1.000 ml ausreichend für 20.000 Liter Teichwasser
2.500 ml ausreichend für 50.000 Liter Teichwasser
5.000 ml ausreichend für 100.000 Liter Teichwasser
10.000 ml ausreichend für 200.000 Liter Teichwasser





GB

- Immediate effect against thread algae
- With activated oxygen
- Colorless and residue-free degradable

How it works

The fast release of activated oxygen destroys the cell membranes of thread algae by oxidation. The algae die and decompose. The remains of thread algae, which float on the water surface, can be removed or filtered out of the water. Furthermore the release of activated oxygen supports the aerobic bacteria, which degrade the mud, to decompose organic substances. When used regularly, digested sludge will be sustainably reduced. The entire pond climate will improve.

Application

Do not use when the pH-value is over 8,5, because this could cause damage to your fish. Is the water very soft, we recommend first to increase the carbonate hardness with a customary KH-buffer, for example FIAP premiumcare KH PLUS.

Dosage

Intersperse extensive 50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN, per square meter, on the water surface of the pond.

Expiry date

Please store cool, dry and dark!
FIAP premiumcare ALGOXAN is best before imprint date, if stored according to the instructions. Keep out the reach of children. Product is determined for the professional user and end user.

Marking in accordance with EU Directive 98/8/EG:

Algicides use safely!
Always read marking and product information before use.

Reg. Nr. Baua
N - 35484

Active substance: hydrogen peroxid EG-Nr. 231-765-0 (233 g/kg)

Volume

500 ml are sufficient for 10.000 liters of pond water
1.000 ml are sufficient for 20.000 liters of pond water
2.500 ml are sufficient for 50.000 liters of pond water
5.000 ml are sufficient for 100.000 liters of pond water
10.000 ml are sufficient for 200.000 liters of pond water



F

- Action immédiate contre les algues filamenteuses
- Avec l'oxygène actif
- Clair et résidus biodégradables

Effet

En raison de la libération rapide d'oxygène actif, les membranes cellulaires des algues filamenteuses par oxydation à être détruits. Les algues meurent et se désagrègent. Le reste du flotteur algues filamenteuses sur la surface de l'eau, peuvent être interceptées ou éliminés par filtrage. En outre, la libération de l'oxygène actif, les bactéries aérobies boues dégradant que la décomposition de la matière organique. Les boues digérées est réduit à un développement durable, avec une utilisation régulière. Le climat complet du bassin s'améliore.

Application

Ne pas utiliser dans un pH de 8,5, car il peut causer des dommages aux poissons. Dans l'eau extrêmement douce est recommandé avant d'augmenter l'alcalinité au moyen d'un tampon KH standard, par exemple FIAP premiumcare KH PLUS.

Poso logique

50 ml - 100 ml FIAP ALGOXAN PEP par mètre carré de surface de surface de l'étang Saupoudrer.

La durabilité

Conserver dans un endroit frais, sec et sombre!
Avec le stockage approprié est FIAP premiumcare ALGOXAN de préférence avant: voir emballage. Tenir à l'écart des enfants. Ce produit est destiné aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs.

Etiquetage selon la Directive européenne 98/8/CE:

Utilisez algicide sûr!
Toujours lire l'étiquette et les informations produits.

Reg. Nr. Baua
N – 35484

Principe actif: peroxyde d'hydrogène CE-No. 231-765-0 (233 g / kg)

Table des matières

500 ml suffisante pour 10.000 Litres d'eau de l'étang
1.000 ml suffisante pour 20.000 Litres d'eau de l'étang
2.500 ml suffisante pour 50.000 Litres d'eau de l'étang
5.000 ml suffisante pour 100.000 Litres d'eau de l'étang
10.000 ml suffisante pour 200.000 Litres d'eau de l'étang





NL

- **Werkt direct tegen draadalg**
- **Met actieve zuurstof**
- **Kleurloos en zonder bezinsel afbreekbaar**

Werking

Door het snelle vrijkomen van actieve zuurstof worden de celmembranen van draadalg door oxidatie vernietigd. De alg sterft af en valt uiteen. Algenresten die aan het oppervlak drijven, kunnen door opvissen of uitfilteren verwijderd worden. Verder worden door het vrijkomen van actieve zuurstof de aerobe, slibafbrekende bacteriën ondersteund bij de ontbinding van organisch materiaal. Bij regelmatig gebruik wordt rottingslib zo blijvend gereduceerd. Het hele vijverleefklimaat wordt verbeterd.

Gebruik

Bij een pH waarde boven 8,5 niet gebruiken, omdat dit tot schade aan de vissen kan leiden. In geval van extreem zacht water raden wij aan van te voren de carbonaathardheid te verhogen door middel van een in de handel gebruikelijke KH buffer, bijvoorbeeld FIAP premiumcare KH PLUS.

Dosering

50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN per vierkante meter vijveroppervlak gelijkmatig verspreiden.

Houdbaarheid

Koel, droog en donker bewaren!

Indien volgens voorschrift bewaard, is FIAP premiumcare ALGOXAN ten minste houdbaar tot: zie verpakking.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Dit product is geschikt voor professionele - en consumententoepassing.

Kenmerken volgens EU-Richtlijn 98/8/EG:

Algenbestrijdingsmiddel veilig gebruiken!

Voor gebruik steeds de kenmerken en productinformatie lezen.

Reg. Nr. Baua

N – 35484

Werkzame stof: Waterstofperoxide EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)

Inhoud

500 ml voldoende voor 10.000 liter vijverwater
 1.000 ml voldoende voor 20.000 liter vijverwater
 2.500 ml voldoende voor 50.000 liter vijverwater
 5.000 ml voldoende voor 100.000 liter vijverwater
 10.000 ml voldoende voor 200.000 liter vijverwater



E

- **Efecto inmediato contra algas de hilo.**
- **Con oxígeno activado.**
- **Incoloro y libre de residuos desagradables.**

Modo de trabajo

La rápida liberación de oxígeno activado destruye las membranas celulares de las algas por oxidación. Las algas mueren y se descomponen. Los restos de algas de hilo, que flotan sobre la superficie del agua, pueden ser eliminados filtrando el agua. Además la liberación de oxígeno activado ayuda a las bacterias aerobias, que degradan el fango, a descomponer sustancias orgánicas. Cuando se use regularmente, el lodo digerido será sustancialmente reducido. El clima general de la charca mejorará.

Uso

No usar cuando el valor de PH sea superior a 8,5, ya que esto podría causar daños al pescado. Para agua muy suave recomendamos primero incrementar la dureza de carbonato con un kH-amortiguador habitual, por ejemplo FIAP premiumcare KH PLUS.

Dosificación

Esparcer extensivamente 50 ml – 100 ml de FIAP premiumcare ALGOXAN, por metro cuadrado, sobre la superficie de agua del estanque.

Fecha de vencimiento

¡Por favor almacenar en lugar fresco, seco y oscuro!

FIAP premiumcare ALGOXAN es mejor consumirlo antes de la fecha impresa, si es almacenado según las instrucciones.

No dejar al alcance de niños. El producto está indicado para el usuario profesional y el usuario final.

Marca de acuerdo a la Directriz de la Unión Europea 98/8/EG:

Use los alcidas de forma segura!

Siempre lea la marca y la información de producto antes de su empleo.

Registro. Número. Baua

N - 35484

Sustancia activa: Peroxido de hidrogeno EG-Nr. 231-765-0 (233 g/kilogramo)

Volúmen

500 ml son suficientes para 10.000 litros de agua en estanques
 1.000 ml son suficientes para 20.000 litros de agua en estanques
 2.500 ml son suficientes para 50.000 litros de agua en estanques
 5.000 ml son suficientes para 100.000 litros de agua en estanques
 10.000 ml son suficientes para 200.000 litros de agua en estanques





DK

- Øjeblikkelig indsats mod trådalger
- Med aktiv ilt
- Klar og nedbrydelige rester

Effekt

På grund af den hurtige frigivelse af aktive ilt, til den celle membraner af trådformede alger ved oxidation blive ødelagt. Algerne dør og nedbrydes. Resterne af trådformede alger flyde på vandoverfladen, kan opfanges eller fjernes ved filtrering. Desuden frigivelse af den aktive ilt, den aerobe slam-nedbrydende bakterier som nedbrydning af organisk stof. Udrådnit slam er reduceret til en bæredygtig, ved regelmæssig brug. Hele dam klima forbedres.

Ansøgning

Må ikke anvendes i en pH-værdi på 8,5, da det kan medføre skader på fisk. I ekstremt blødt vand er anbefalet inden øge alkalinitet ved hjælp af standard KH buffer, f.eks FIAP premiumcare KH PLUS.

Dosering

50 ml - 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN pr kvadratmeter dam overfladevand drys overfladen.

Holdbarhed

Opbevares på et køligt, tørt og mørkt sted!

Med korrekt opbevaring er FIAP premiumcare ALGOXAN Bedste før: se emballagen.

Holde sig væk fra børn. Dette produkt er for professionelle brugere og forbrugere.

Mærkning i henhold til EU-direktiv 98/8/EF:

Brug algæicide sikkert!

Læs altid etiketten og oplysninger om produktet.

Reg. Nr. Baua

N – 35484

Aktive ingrediens: hydrogenperoxid EF-nr. 231-765-0 (233 g / kg)

Indhold

500 ml tilstrækkeligt til 10.000 Liter dam vand
 1.000 ml tilstrækkeligt til 20.000 Liter dam vand
 2.500 ml tilstrækkeligt til 50.000 Liter dam vand
 5.000 ml tilstrækkeligt til 100.000 Liter dam vand
 10.000 ml tilstrækkeligt til 200.000 Liter dam vand



PL

- Natychmiastowy efekt przeciw glonom włosowatym
- Zawiera tlen aktywowany
- Bezbarwny, rozkłada się bez żadnych pozostałości

Jak to działa

Szybko uwalniany tlen aktywowany w procesie utleniania niszczy błony komórkowe glonów włosowatych, przez co glony umierają i rozkładają się. Pływające po powierzchni wody pozostałości glonów mogą zostać usunięte z wody lub odfiltrowane. Ponadto uwalnianie tlenu aktywowanego wspomaga bakterie aerobowe, które rozkładają muł i substancje organiczne. Przy regularnym użyciu ilość strawionego szlamu zostanie znacznie zmniejszona oraz warunki w całym stawie ulegną poprawie.

Sposób użycia

Nie stosować jeśli pH w stawie przekracza 8,5, mogłoby to zaszkodzić twoim rybom. Przy bardzo miękkiej wodzie zalecamy najpierw zwiększyć jej stopień twardości węglanowej przy pomocy bufora KH, na przykład FIAP premiumcare KH PLUS.

Dawkowanie

Domieszaj 50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN na metr kwadratowy powierzchni wody.

Data ważności

Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu!

FIAP premiumcare ALGOXAN odpowiednio przechowywany nadaje się do użycia przed datą na nadruku.

Chronić przed dziećmi. Produkt przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika.

Oznakowanie zgodne z Dyrektywą UE 98/8/EG:

Używaj algicydów w bezpieczny sposób!

Zawsze czytaj oznaczenia i informacje o produkcie przed użyciem.

Numer rejestracyjny Baua:

N - 35484

Substancja czynna: nadtlenek wodoru EG-Nr. 231-765-0 (233 g/kg)

Objętość

500 ml jest wystarczające na 10.000 litrów wody w stawie
 1.000 ml jest wystarczające na 20.000 litrów wody w stawie
 2.500 ml jest wystarczające na 50.000 litrów wody w stawie
 5.000 ml jest wystarczające na 100.000 litrów wody w stawie
 10.000 ml jest wystarczające na 200.000 litrów wody w stawie





CZ

- Okamžitý efekt proti vláknitým řasám
- Výrazné prokysličení vody
- Bezbarvý a bezzbytku rozložitelný produkt

Jak to pracuje

Rychlé uvolnění aktivního kyslíku ničí buněčné membrány vláknitých řas. Řasy umírají a rozkládají se. Zbytky plovoucích řas, které plavou na vodní hladině, mohou být odstraněny ručně nebo odfiltrovány filtračním systémem. Uvolněný aktivní kyslík výrazně podporuje aerobní bakterie, které rozkládají bahno, organické látky. Při pravidelném používání se sníží množství kalu, což se výrazně projeví na zlepšení klimatu v celém jezírku.

Aplikace

FIAP premiumcare ALGOXAN nepoužívejte, je-li hodnota pH vyšší než 8,5. Mohlo by dojít k poškození Vašich ryb a vodních živočichů. Důvodem je velmi měkká voda, proto doporučujeme nejprve zvýšit hodnotu karbonátové tvrdosti pomocí přípravku FIAP premiumcare KH PLUS.

Dávkování

Rozhodte 50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN na m² vodní hladiny jezírka.

Expirace

Skladujte v chladu, v suchu a v temnu!

FIAP premiumcare ALGOXAN spotřebujte do data uvedeného na obalu, za dodržení skladovacích podmínek výše uvedených. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt je určen pro profesionální uživatele a koncového zákazníka.

Značení je v souladu se směrnici EU 98/8/EG:

Výrobek obsahuje algicidy, dbejte na bezpečné zacházení s výrobkem!
Před použitím si vždy důkladně přečtěte informace o výrobku.

Reg. číslo Baua
 N - 35484

Účinná látka: Peroxid vodíku EG-Nr. 231-765-0 (233 g/kg)

Balení

- 500 ml (dostačující pro 10.000 l jezírka)
- 1.000 ml (dostačující pro 20.000 l jezírka)
- 2.500 ml (dostačující pro 50.000 l jezírka)
- 5.000 ml (dostačující pro 100.000 l jezírka)
- 10.000 ml (dostačující pro 200.000 l jezírka)



RU

- Быстрое воздействие на нитчатые водоросли
- Содержит активированный кислород
- Бесцветный и разлагающийся без остатка

Принцип действия

Быстрое высвобождение активированного кислорода разрушает окислением мембраны клеток нитчатых водорослей. Водоросли погибают и разлагаются. Остатки нитчатых водорослей, плавающие на поверхности воды, могут быть удалены или отфильтрованы из воды. Кроме того, высвобождение активированного кислорода поддерживает аэробные бактерии, которые разлагают грязь и органические вещества. При регулярном использовании количество перегнившего ила будет устойчиво уменьшаться. Улучшится общий климат пруда.

Применение

Не используйте, когда значение показателя pH более чем 8,5, потому что это может навредить вашим рыбам. Если вода очень мягкая, мы рекомендуем сначала увеличить карбонатную жесткость общепринятым препаратом KH-буферный, например FIAP premiumcare KH PLUS.

Дозировка

Рассыпьте 50 – 100 ml г FIAP premiumcare ALGOXAN на каждый квадратный метр водной поверхности пруда.

Истечение срока годности

Хранить в прохладном, сухом и темном месте!

FIAP premiumcare ALGOXAN сохраняет свои качества до истечения срока годности при хранении согласно инструкциям.

Хранить вне досягаемости детей. Продукт предназначен для профессионального и конечного потребителя.

Маркировка в соответствии с Директивой ЕС 98/8/EG.

Использование альгицидов безопасно!

Перед использованием прочитайте маркировку и информацию о продукте.

Reg. номер Baua
 N - 35484

Активное вещество: пероксид водорода EG-№ 231-765-0 (233 г/кг)

Объем

- 500 мл достаточно на 10000 литров прудовой воды
- 1000 мл достаточно на 20000 литров прудовой воды
- 2500 мл достаточно на 50000 литров прудовой воды
- 5000 мл достаточно на 100000 литров прудовой воды
- 10000 мл достаточно на 200000 литров прудовой воды





RO

- **Efect imediat contra algelor fir**
- **Cu oxigen activ**
- **Degradabil incolor și fără a lăsa reziduuri**

Efect

Prin eliberarea rapidă de oxigen activ membranele celulei algelor fir sunt distruse prin oxidare. Algele mor și se descompun. Resturile algelor fir care înoată la suprafața apei pot fi îndepărtate sau filtrate. În plus eliberarea oxigenului activ sprijină bacteriile aerobe, care degradează noroiul, la descompunerea substanței organice. Nămolul fermentat este redus prin utilizarea regulată. Întregul climat al iazului se va îmbunătăți.

Utilizare

Nu se va utiliza la o valoare a pH de peste 8,5 pentru că poate dăuna peștilor dumneavoastră. Dacă apa este prea moale se recomandă înainte o sporire a durtății carbonatului cu ajutorul tamponului KH, spre ex. FIAP premiumcare KH PLUS.

Dozare

Se presară 50 ml – 100 ml FIAP premiumcare ALGOXAN per metru pătrat suprafață apă de iaz.

Valabilitate

Se va depozita într-o zonă ferită de căldură, umezeală și lumină!

La o depozitare conform normelor în vigoare FIAP premiumcare ALGOXAN este valabil până la: vezi ambalaj.

A nu se păstra la îndemâna copiilor. Produsul este destinat utilizatorului profesional și utilizatorului final.

Marcare conform directivelor UE 98/8/EG:

Utilizare sigură de algicide!

Înainte de utilizare se va citi întotdeauna marcarea și informațiile referitoare la produs.

Reg. Nr. Baua

N – 35484

Substanță activă: hidrogen peroxid EG-Nr. 231-765-0 (233 g / kg)

Conținut

500 ml suficient pentru	10.000 litri apă de iaz
1.000 ml suficient pentru	20.000 litri apă de iaz
2.500 ml suficient pentru	50.000 litri apă de iaz
5.000 ml suficient pentru	100.000 litri apă de iaz
10.000 ml suficient pentru	200.000 litri apă de iaz

