



FIAP GmbH
Jakob-Oswald-Str. 16
92289 Ursensollen
GERMANY
www.fiap.com



BIO ALGOXAN

- Biologischer Fadenalgenvernichter
- Verringerung von Algenwachstum
- Auflösung von Schadstoffen
Nitrat / Ammoniak
- Farblos und rückstandsfrei
abbaubar

Wirkungsweise

premiumcare **BIO ALGOXAN** ist speziell als biologischer Fadenalgenvernichter und zum gleichzeitigen Abbau von Schadstoffen wie Nitrat und Ammoniak entwickelt worden. Durch die wirksamen Bestandteile werden Schadstoffe abgebaut, Algenwachstum verringert und Ihr Teich klar.

Anwendungshinweise

Verwenden Sie 50 g premiumcare **BIO ALGOXAN** für 1.000 Liter Teichwasser. Während der Anwendung sollte die Teichpumpe ausgeschaltet sein. Erst nach ca. 15 Minuten sollte die Teichpumpe wieder einschaltet werden.

Dosierung

50 g pro 1.000 Liter Teichwasser

Haltbarkeit

Bitte kühl, trocken und dunkel lagern! premiumcare **BIO ALGOXAN** mindestens haltbar bis: siehe Verpackung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Produkt ist für den professionellen Anwender und Endverbraucher.

Kennzeichnungselemente gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Reach/GHS Nr. 453/2010.

Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung und GHS-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Biozide sicher verwenden!
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktionsinformationen lesen.
Baua: Reg.-Nr. N-75580

BIO ALGOXAN

- Biological thread algae destruction
- Reduction of algae growth
- Dissolution of pollutants nitrate / ammonia
- Colorless and residue-free degradable

EFFECT

premiumcare **BIO ALGOXAN** has been specially developed as a biological thread algae destroyer and for the simultaneous degradation of pollutants such as nitrate and ammonia. The active ingredients reduce pollutants, reduce algae growth and clear your pond.

APPLICATION

Use 50 g premiumcare **BIO ALGOXAN** for 1,000 liters of pond water. During use, the pond pump should be switched off. Only after about 15 minutes should the pond pump be switched on again.

DOSAGE

50 g per 1,000 liters of pond water

LONGEVITY

Please store cool, dry and dark! premiumcare **BIO ALGOXAN** best before: see packaging. Keep out of reach of children. The product is for the professional user and end user.

Label elements according to Regulation (EC) No. 1272/2008 and Reach / GHS No. 453/2010.

The substance is classified and labeled in accordance with the CLP Regulation and the GHS Regulation.

Use biocides safely!

Always read the label and production information before use.
Baua: Reg.-Nr. N-75580

BIO ALGOXAN

- Destruction biologique d'algues filaires
- Réduction de la croissance des algues
- Dissolution des polluants nitrate / ammoniac
- Dégradable incolore et sans résidus

EFFET

premiumcare **BIO ALGOXAN** a été spécialement mis au point en tant que destructeur d'algues à fil biologique et pour la dégradation simultanée de polluants tels que le nitrate et l'ammoniac. Les ingrédients actifs réduisent les polluants, la croissance des algues et vidant votre bassin.

APPLICATION

Utilisez 50 g de premiumcare **BIO ALGOXAN** pour 1 000 litres d'eau de bassin. Lors de l'utilisation, la pompe de bassin doit être éteinte. Après seulement 15 minutes environ, la pompe de bassin doit être rallumée.

DOSAGE

50 g par 1 000 litres d'eau de bassin

LONGÉVITÉ

S'il vous plaît stocker frais, sec et sombre! premiumcare **BIO ALGOXAN** meilleur avant: voir emballage. Tenir hors de portée des enfants. Le produit est destiné à l'utilisateur professionnel et à l'utilisateur final.

Éléments d'étiquetage selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 et le document Reach / SGH n ° 453/2010. La substance est classifiée et étiquetée conformément au règlement CLP et au règlement SGH.

Utilisez les biocides en toute sécurité!
Toujours lire l'étiquette et les informations de production avant utilisation.

Baua: Reg.-Nr. N-75580

BIO ALGOXAN

- Biologische vernietiging van draadalgren
- Vermindering van algengroei
- Oplossing van verontreinigende stoffen nitraat / ammoniak
- Kleurloos en residuvrij afbreekbaar

EFFECT

premiumcare **BIO ALGOXAN** is speciaal ontwikkeld als een biologische algenvernietiger en voor de gelijktijdige afbraak van verontreinigende stoffen zoals nitraat en ammoniak. De actieve

ingrediënten verminderen vervuilende stoffen, verminderen de algengroei en zuiveren uw vijver.

TOEPASSING

Gebruik 50 g premiumcare **BIO ALGOXAN** voor 1.000 liter vijverwater. Tijdens gebruik moet de vijverpomp worden uitgeschakeld. Pas na ongeveer 15 minuten mag de vijverpomp weer worden ingeschakeld.

DOSERING

50 g per 1.000 liter vijverwater

LEVENSDUUR

Bewaar koel, droog en donker! premiumcare **BIO ALGOXAN** ten minste houdbaar tot: zie verpakking. Buiten bereik van kinderen houden. Het product is voor de professionele gebruiker en eindgebruiker.

Etiketteringselementen volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Reach / GHS nr. 453/2010.

De stof is geïnclassificeerd en geëtiketteerd in overeenstemming met de CLP-verordening en de GHS-verordening.

Gebruik biociden veilig!
Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productie-informatie.
Baua: Reg.-Nr. N-75580

BIO ALGOXAN

- Destrucción de algas de hilo biológico
- Reducción del crecimiento de algas.
- Disolución de contaminantes nitrate / amoniac.
- Incoloro y sin residuos degradable

EFFECTO

premiumcare **BIO ALGOXAN** ha sido especialmente desarrollado como un destructor biológico de algas y para la degradación simultánea de contaminantes como el nitrate y el amoníaco. Los ingredientes activos reducen los contaminantes, reducen el crecimiento de algas y limpian su estanque.

SOLICITUD

Use 50 g de premiumcare **BIO ALGOXAN** para 1,000 litros de agua de estanque. Durante el uso, la bomba del estanque debe estar apagada. Solo

después de unos 15 minutos, la bomba del estanque debe volver a encenderse.

DOSIFICACIÓN

50 g por 1000 litros de agua de estanque

LONGEVIDAD

¡Por favor almacene fresco, seco y oscuro! premiumcare **BIO ALGOXAN** mejor antes: ver embalaje. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto es para el usuario profesional y el usuario final.

Elementos de la etiqueta de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008 y Reach / GHS No. 453/2010.

La sustancia se clasifica y etiqueta de acuerdo con el Reglamento CLP y el Reglamento GHS.

¡Use biocidas de manera segura!
Siempre lea la etiqueta y la información de producción antes de usar.
Baua: Reg.-Nr. N-75580

BIO ALGOXAN

- Destruição de algas marinhas biológicas
- Redução do crescimento de algas
- Dissolução de poluentes nitrate / amônia
- Incolor e livre de resíduos degradáveis

EFEITO

premiumcare **BIO ALGOXAN** foi especialmente desenvolvido como um destruidor de algas de fio biológico e para a degradação simultânea de poluentes como nitrate e amônia. Os ingredientes ativos reduzem os poluentes, reduzem o crescimento de algas e limpam a sua lagoa.

APLICAÇÃO

Use 50 g premiumcare **BIO ALGOXAN** para 1.000 litros de água da lagoa. Durante o uso, a bomba da lagoa deve ser desligada. Somente após cerca de 15 minutos a bomba da lagoa deve ser ligada novamente.

DOSAGEM

50 g por 1.000 litros de água da lagoa

LONGEVIDADE

Por favor, guarde fresco, seco e escuro! premiumcare **BIO ALGOXAN** melhor antes: veja a embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. O produto é para o usuário profissional e usuário final.

Elementos do rótulo de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008 e Reach / GHS No. 453/2010.

A substância é classificada e rotulada de acordo com o Regulamento CRE e o Regulamento GHS.

Use biocidas com segurança!
Leia sempre o rótulo e informações de produção antes de usar.
Baua: Reg.-Nr. N-75580

BIO ALGOXAN

- **Distruzione biologica delle alghe con filo**
- **Riduzione della crescita delle alghe**
- **Dissoluzione di inquinanti nitrato / ammoniaca**
- **Degradabile incolore e privo di residui**

EFFETTO

premiumcare **BIO ALGOXAN** è stato sviluppato appositamente come distruttore di alghe biologiche e per la degradazione simultanea di inquinanti come nitrati e ammoniaca. I principi attivi riducono gli inquinanti, riducono la crescita delle alghe e liberano il laghetto.

APPLICAZIONE

Utilizzare 50 g di premiumcare **BIO ALGOXAN** per 1.000 litri di acqua dello stagno. Durante l'uso, la pompa dello stagno deve essere spenta. Solo dopo circa 15 minuti la pompa dello stagno dovrebbe essere riaccesa.

DOSAGGIO

50 g per 1.000 litri di acqua dello stagno

LONGEVITÀ

Si prega di conservare fresco, asciutto e buio! premiumcare **BIO ALGOXAN** meglio prima: vedi confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il prodotto è destinato all'utente professionale e all'utente finale.

Elementi dell'etichetta secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 e Reach / GHS n. 453/2010.

La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP e al regolamento GHS.

Usa i biocidi in sicurezza!
Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sulla produzione prima dell'uso.

Baua: Reg.-Nr. N-75580

BIO ALGOXAN

- **Biologisk trådalgerødelægelse**
- **Reduktion af algevækst**
- **Opløsning af forurenende stoffer nitrat / ammoniak**
- **Farveløs og restfri, nedbrydelig**

EFFEKT

premiumcare **BIO ALGOXAN** er specielt udviklet som en biologisk trådalgen-ødelægger og til samtidig nedbrydning af forurenende stoffer som nitrat og ammoniak. De aktive ingredienser reducerer forurenende stoffer, reducerer algevækst og rydder dit dam.

ANSØGNING

Brug 50 g premiumcare **BIO ALGOXAN** til 1.000 liter damvand. Under brug skal dampumpen slukkes. Først efter ca. 15 minutter skal dampumpen tændes igen.

DOSIS

50 g pr. 1.000 liter damvand

LEVETID

Opbevar køligt, tørt og mørkt! premiumcare **BIO ALGOXAN** bedst før: se emballage. Holde utilgængeligt for børn. Produktet er beregnet til den professionelle bruger og slutbruger.

Mærkningselementer i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 og Reach / GHS nr. 453/2010.

Stoffet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med CLP-forordningen og GHS-forordningen.

Brug biocider sikkert!
Læs altid etiketten og produktionsinformationen før brug.
Baua: Reg.-Nr. N-75580

BIO ALGOXAN

- **Ødeleggelse av biologiske trådalger**
- **Reduksjon av algevækst**
- **Oppløsning av forurensende stoffer nitrat / ammoniakk**
- **Fargeløs og restfri. Nedbrytbar**

EFFEKT

premiumcare **BIO ALGOXAN** er spesialutviklet som en biologisk trådalgen-ødelegger og for samtidig nedbrytning av miljøgifter som nitrat og ammoniakk. De aktive ingrediensene reduserer miljøgifter, reduserer algevækst og rydder dammen.

APPLIKASJON

Bruk 50 g premiumcare **BIO ALGOXAN** for 1000 liter damvann. Under bruk skal dampumpen være slått av. Først etter cirka 15 minutter bør dampumpen slås på igjen.

DOSERING

50 g per 1000 liter damvann

LEVETID

Oppbevar kjølig, tørt og mørkt! premiumcare **BIO ALGOXAN** best før: se emballasje. Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet er for den profesjonelle brukeren og sluttbrukeren.

Merkelementer i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 og Reach / GHS nr. 453/2010.

Stoffet er klassifisert og merket i samsvar med CLP-forordningen og GHS-forordningen.

Brug biocider trygt!

Læs altid etiketten og produktionsinformationen før brug.
Baua: Reg.-Nr. N-75580

BIO ALGOXAN

- **Förstörrelse av biologiska trådalger**
- **Minskning av algtillväxt**
- **Upplösning av föroreningar nitrat / ammoniak**
- **Färglös och restfri nedbrytbar**

EFFEKT

premiumcare **BIO ALGOXAN** har utvecklats speciellt som en biologisk trådallegörare och för samtidig

nedbrytning av föroreningar som nitrat och ammoniak. De aktiva ingredienserna minskar föroreningarna, minskar algerna och rensar ditt damm.

ANSÖKAN

Använd 50 g premiumcare **BIO ALGOXAN** för 1 000 liter dammvatten. Under användning bör dammvatten. Under användning bör dammvatten pumpen stängas av. Först efter cirka 15 minuter bör dammpumpen slås på igen.

DOSERING

50 g per 1 000 liter dammvatten

LÅNGT LIV

Förvara svalt, torrt och mörkt! premiumcare **BIO ALGOXAN** bäst innan: se förpackning. Förvara utom räckhåll för barn. Produkten är för den professionella användaren och slutanvändaren.

Etikettelement enligt förordning (EG) nr 1272/2008 och Reach / GHS nr 453/2010.

Ämnet klassificeras och märks i enlighet med CLP-förordningen och GHS-förordningen.

Använd biocider säkert!

Läs alltid etiketten och produktionsinformationen före användning.
Baua: Reg.-Nr. N-75580

BIO ALGOXAN

- **Levien biologinen tuhoaminen**
- **Levien kasvun vähentäminen**
- **Saasteiden nitraatin / ammoniakkin liukeneminen**
- **Väritön ja jännöksetön hajoava**

VAIKUTUS

premiumcare **BIO ALGOXAN** on kehitetty erityisesti biologisen langan tuhoajaksi ja saasteiden, kuten nitraatin ja ammoniakkin, samanaikaiseen hajomiseen. Vaikuttavat aineet vähentävät epäpuhtauksia, vähentävät levien kasvua ja puhdistavat lampiisi.

SOVELTAMINEN

Käytä 50 g premiumcare **BIO ALGOXAN** ia 1000 litraan lammen vettä. Käytön aikana lampipumppu on kytkettävä pois päältä. Vain noin 15 minuutin kuluttua lampipumppu tulisi käynnistää uudelleen.

ANNOSTUS

50 g / 1000 litraa lammen vettä

PITKÄIKÄISYYT

Säilytä viileässä, kuivassa ja pimeässä! premiumcare **BIO ALGOXAN** parasta ennen: katso pakkaus. Pitää poissa lasten ulottuvilta. Tuote on tarkoitettu ammattimaiselle ja loppukäyttäjälle.

Merkinnät asetuksen (EY) N: o 1272/2008 ja Reach / GHS-nro 453/2010 mukaisesti.

Aine on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen ja GHS-asetuksen mukaisesti.

Käytä biosidejä turvallisesti!
Lue aina etiketti ja tuotantotiedot ennen käyttöä.
Baua: Reg.-Nr. N-75580



FIAP GmbH
Jakob-Oswald-Str. 16
92289 Ursensollen
GERMANY
www.fiap.com

