

Kabelbrücken



(FORTSETZUNG)


Flexible Kabelbrücken. Die ideale Trittschutzlösung. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend, UV-beständig. Einfache Montage. Diese Kabelbrücken beinhalten unterschiedlich große Kammern für unterschiedliche Kabeldurchmesser in einem Profil. Daten- und Netzleitungen lassen sich so isoliert voneinander verlegen.

Um ungewolltes Verrutschen zu verhindern, kann die Serie VUS mit Epoxy-Kleber oder Neoprenkautschuk-Kleber am Boden fixiert werden.

Material: VS1


- Flammhemmend gem. BS (British Standard) 476, Teil 7 / Klasse 3 und DIN 4102, Teil 1 / Klasse B1.
- geringe Rauchgasentwicklung, ungiftig, geringe Rauchemission im Brandfall.
- Getestet nach BS 903-C5 (British Standard), Nichtleitfähigkeit bei 500V
- UV-stabilisiertes Material

TYP BNC3




Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe	Maße	MOQ Stück
VUS-011	Snap Fit BNC3	schwarz	3000 x 108 x 14	5
VUS-012	Snap Fit BNC3	grau	3000 x 108 x 14	5

TYP MCP/1




Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe	Maße	MOQ Stück
VUS-013	MCP-1	schwarz	3000 x 83 x 20	5
VUS-014	MCP-1	grau	3000 x 83 x 20	5

TYP MCP/2




Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe	Maße	MOQ Stück
VUS-015	MCP-2	schwarz	3000 x 120 x 24	5
VUS-016	MCP-2	grau	3000 x 120 x 24	5

TYP 1



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe	Maße	MOQ Stück
VUS-017	HAZ-1: Warnstreifen gelb	schwarz	3000 x 68 x 15	5
VUS-019	DAN-1: Warnstreifen rot	grau	3000 x 68 x 15	5

TYP 2



Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe	Maße	MOQ Stück
VUS-018	HAZ-2: Warnstreifen gelb	schwarz	3000 x 83 x 15	5
VUS-020	DAN-2: Warnstreifen rot	grau	3000 x 83 x 16	5

Flexible Cable Protector

pb Artikelnr.	Profile	Colour	Length	Base Width	Height	Packed weight
VUS-001	Snap Fit type Standard	Black	3m	68mm	11mm	3,5kg
VUS-002	Snap Fit type Standard	Grey	3m	68mm	11mm	3,5kg
VUS-003	Snap Fit type B	Black	3m	83mm	14mm	3,8kg
VUS-004	Snap Fit type B	Grey	3m	83mm	14mm	3,8kg
VUS-005	Snap Fit type E	Black	3m	73mm	14mm	3,2kg
VUS-006	Snap Fit type E	Grey	3m	73mm	14mm	3,2kg
VUS-007	Snap Fit type BNC1	Black	3m	83mm	14mm	3,2kg
VUS-008	Snap Fit type BNC1	Grey	3m	83mm	14mm	3,2kg
VUS-009	Snap Fit type BNC2	Black	3m	88mm	14mm	3,4kg
VUS-010	Snap Fit type BNC2	Grey	3m	88mm	14mm	3,4kg
VUS-011	Snap Fit type BNC3	Black	4,5m	108mm	14mm	5,6kg
VUS-012	Snap Fit type BNC3	Grey	4,5m	108mm	14mm	5,6kg
VUS-013	New Multi Compartment MCP/1	Black	3m	83mm	20mm	3,8kg
VUS-014	New Multi Compartment MCP/1	Grey	3m	83mm	20mm	3,8kg
VUS-015	New Multi Compartment MCP/2	Black	3m	120mm	24mm	9,4kg
VUS-016	New Multi Compartment MCP/2	Grey	3m	120mm	24mm	9,4kg
VUS-017	Warning Profile type HAZ/1	Balck/yellow	3m	68mm	15mm	3,5kg
VUS-018	Warning Profile type HAZ/2	Balck/yellow	3m	83mm	16mm	3,8kg
VUS-019	Warning Profile type DAN/1	Gray/red	3m	68mm	15mm	3,5kg
VUS-020	Warning Profile type DAN/2	Gray/red	3m	83mm	16mm	3,8kg



fastener & components

