


| Revision level Indice Änderungsstand | | Revision Record Désignation Beschreibung der Änderung | | Changed Modifié Geaendert | Date Datum | Approved Approuvé Geprüft | Date Datum |
|--|------------------------|---|--|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Drawing Dessin Zeichnung | Part Pièce Solid | | | | | | |
| | | | | | | | |



Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

Temperaturestability
Temperaturbeständigkeit

-70°C bis/to +125°C

Material
Matière
Werkstoff


Polyester (PET)

Tolerances
Dimension without tolerances
details to:

Tolérances
Cotes sans tolérances:

Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben nach:

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION



The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuweiterhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet
Approved
Approuvé Par
Geprüft

Mueller
Schiwek

09.12.09
09.12.09

Scale
Echelle
Masstab
./.

Title
Titre
Benennung

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer
siehe Tabelle/
see table

HellermannTyton

Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Trappes Telephone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Tornesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Drawing-No
Plan-No
Zeichnungs-Nr

09-0686-001-CSG

Format
D.Size
A3

Sheet
Page
Blatt
1 / 1