

Tauchpumpen / submersible pumps

OCEAN

Artikel: 1100.90.00

Hochleistungs-Tauchpumpe OCEAN 12 V
 high power submersible pump OCEAN 12 V




Spannung / voltage:	12 Volt = / 12 volt DC
Stromstärke / current:	max. 5,0 A
Fördermenge / throughput:	max. 21 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 15 m
Förderdruck / pressure:	max. 1,5 bar / 22 psi
Verbrauch / power:	45 - 60 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	48 / 133 mm
Kabellänge / wire length:	1,0 m
Anschluß / connection:	(+) braun / brown (-) □ blau / blue

- trockenlaufsicher bis 0,5 Stunden
- Einschaltdauer 30 min
- Laufzeit 400 – 450 Betriebsstunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

- run dry up to 0,5 h without damage
- operation time 30 minutes
- running time between 400 – 450 hours
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:



Varianten / variants:

Tauchpumpe OCEAN mit Entlüftungsstutzen /
 submersible pump OCEAN with vent connection
Art.-Nr.: 1110.90.00

Tauchpumpe OCEAN mit entlüftetem Rückschlagventil
 und Filter /
 submersible pump OCEAN with check valve vent
 and filter
Art.-Nr.: 1120.90.00

Zubehör / accessories:



Entlüftungsstutzen /
 vent connection
C1.0605.01



Rückschlagventil mit
 Entlüftung / non-return-
 valve with venting
3004.53.00



Filter
3098.13.00