

## Illuminationsfassung E 14

**Bemessungsspannung:** AC 12 V  
**Bemessungsstrom:** 2,0 A  
**Bauart:** DIN EN 60238  
**Schutzart:**  
**Anschlüsse:** Schraubklemme  
**Seitenkontakte:** CuZn 37 F 44  
**Mittelkontakt:** CuZn 37 F 44  
**Material:** Gehäuse aus härterer  
Formmasse Typ 31/131



**Außendurchmesser:** 38,5 mm  
**Höhe:** 25,5 mm  
**Lochabstand:** 30,0 mm

**Conrad-Artikel:** 581758  
**Barthelme-Artikel:** 00419203

Revision	Datum	Unterschrift	Zeichnungsmaßstab: ohne
1	08.03.05		<b>Fassung – Illu E14 12V</b>
			<b>Barthelme</b> Anzeige- und Signallampen Sonderlampen