













solista maxi



- (i) Earth screen must be continuous along entire length of loop.
- (ii) Option: l'ensemble du câble peut être protégé par écran.



CLOSE



OPEN

Care should be taken to ensure the cable does not put stress on the circuit board.

Veuillez vous assurer que le câble ne crée pas de pression sur le circuit imprimé.



9 ~ 60VDC

Start-up current: < 22mA Courant de démarrage: < 22mA

		Continuous			Single Flash			Double Flash		
		Low 0011	Med 0001	High 0000	Low 0011	Med 0001	High 0000	Low 0011	Med 0001	High 0000
Red	12V	3mA	4mA	10mA	5mA	8mA	13mA	5mA	8mA	14mA
	24V	3mA	5mA	9mA	5mA	5mA	11mA	3mA	5mA	12mA
	48V	4mA	6mA	10mA	3mA	4mA	10mA	3mA	6mA	8mA
Green	12V	3mA	4mA	10mA	5mA	8mA	13mA	5mA	8mA	14mA
	24V	3mA	5mA	9mA	5mA	5mA	11mA	3mA	5mA	12mA
	48V	4mA	6mA	10mA	3mA	4mA	10mA	3mA	6mA	8mA
Amber	12V	3mA	4mA	10mA	5mA	8mA	13mA	5mA	8mA	14mA
	24V	3mA	5mA	9mA	5mA	5mA	11mA	3mA	5mA	12mA
	48V	4mA	6mA	10mA	3mA	4mA	10mA	3mA	6mA	8mA
White	12V	3mA	4mA	10mA	5mA	8mA	13mA	5mA	8mA	14mA
	24V	3mA	5mA	9mA	5mA	5mA	11mA	3mA	5mA	12mA
	48V	4mA	6mA	10mA	3mA	4mA	10mA	3mA	6mA	8mA
Blue	12V	3mA	5mA	15mA	6mA	12mA	15mA	5mA	10mA	10mA
	24V	3mA	5mA	12mA	4mA	9mA	21mA	3mA	9mA	7mA
	48V	4mA	6mA	12mA	5mA	7mA	12mA	3mA	5mA	7mA



0.5mm² ~ 2.5mm²



-10°C ~ +55°C



FR ABS & Polycarbonate Translucent



S IP 21C D IP 33C



1 Hz

WARNING: Do NOT use high voltage testers if ANY equipment is connected to the system.


ATTENTION: Ne PAS utiliser de testeurs haute tension lorsqu'un équipement est connecté au système.

Fulleon Ltd, Llantarnam Park, Cwmbran, NP44 3AW
www.fulleon.com

25-8289-D



Switches settings
Interrupteurs



Switches/Interrupteurs

Flash rate	Switches/Interrupteurs			
	1	2	3	4
Continuous	0	0		
	1	0		
	2Flash	0	1	
Current setting	Low		1	1
	Medium		0	1
	High		1	0

