

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Ningbo Linsheng Electric Co. Ltd.  
Xiaodong Industrial Zone  
315409 Yuyao  
Zhejiang  
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Stecker ohne Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt**  
**Plug, without earthing contact, non-rewirable, moulded**  
**LA015A**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0620 Teil 101:1992-05; EN 50075:1990



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

*Schipper*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

**VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK**  
**ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.**

Aktenzeichen: 2468700-1560-0001 / 56573

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40005488

Blatt 1

*Certificate No.*

*Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2003-03-13

(letzte Änderung/updated 2005-10-31 )

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Ningbo Linsheng Electric Co. Ltd., Xiaodong Industrial Zone, 315409 Yuyao, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*  
2468700-1560-0001 / 56573 / FG33 / SHA

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*  
2005-10-31 2003-03-13

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40005488.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40005488.*

## Stecker ohne Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt *Plug, without earthing contact, non-rewirable, moulded* LA015A

Typ(en) / *Type(s)*:

LA015A

Bemessungsspannung  
*Rated voltage* AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current* 2.5 A

Polzahl  
*Number of poles* 2-polig ohne Schutzkontakt  
*2-pole without earthing contact*

Bauart  
*Kind of construction* Normblatt: 1  
*standard sheet: 1*

Schutzart  
*Degree of protection* IP20

Technische Daten  
*Technical data* siehe Anlage Nr. 100A  
*see Appendix No. 100A*

Anmerkung  
*Remark* Die Stecker entsprechen zusätzlich IEC 60884-1(ed.3)  
*The plugs are additional corresponding with IEC 60884-1(ed.3)*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG33  
*Section FG33*





ZEICHENGENEHMIGUNG  
MARKS LICENCE

Aktenzeichen:  
File ref.:  
2468700-1560-0001/56573

Ausweis-Nr.:  
Licence No.:  
40005488

Datum  
Date  
2005-10-31

Stecker  
Plugs

Ausführung:  
Construction:

zentrale Leitungseinführung  
straight cable entry

Anlage-Nr.:  
Appendix No.:  
100A

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-licence			
LA015A	Typ(en) Type(s)		
	Leitungshersteller Cable manufacturer		
	NINGBO LINSHENG ELECTRIC		
X	H03VVH2-F 2x 0,5 mm <sup>2</sup>	(max. 2 m)	
X	H03VVH2-F 2x 0,75 mm <sup>2</sup>		
X	H05VVH2-F 2x 0,75 mm <sup>2</sup>		
::	H05VVH2-F 2x 1,0 mm <sup>2</sup>		
X	H03VV-F 2x 0,5 mm <sup>2</sup>	(max. 2 m)	
X	H03VV-F 2x 0,75 mm <sup>2</sup>		
X	H05VV-F 2x 0,75 mm <sup>2</sup>		
::	H05VV-F 2x 1,0 mm <sup>2</sup>		
::	H05VV-F 2x 1,5 mm <sup>2</sup>		
::	H05RR-F 2x 0,75 mm <sup>2</sup>		
::	H05RR-F 2x 1,0 mm <sup>2</sup>		
::	H05RR-F 2x 1,5 mm <sup>2</sup>		
::	H05RN-F 2x 0,75 mm <sup>2</sup>		
::	H05RN-F 2x 1,0 mm <sup>2</sup>		
::	H07RN-F 2x 1,0 mm <sup>2</sup>		
::	H07RN-F 2x 1,5 mm <sup>2</sup>		
::	H03RT-H 2x 0,75 mm <sup>2</sup>		
::	H03RT-H 2x 1,0 mm <sup>2</sup>		
::	H05V2V2-F 2x 0,75 mm <sup>2</sup>		
::	H05V2V2-F 2x 1,0 mm <sup>2</sup>		

X  $\Delta$  genehmigte Ausführung / approved version

---  $\Delta$  nicht genehmigt / not approved

Werkstoff der Trägerplatte:  
Material of the base

Innenleinsatz: Typ und Hersteller  
Insert: Type and manufacturer

Typ B01.007; Taller GmbH  
Az: 1518100-1560-0005

### VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung  
This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks licence

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
VDE Testing and Certification Institute  
Fachgebiet FG33  
Section FG33

i. A.

*M. Schneider*




## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Ningbo Linsheng Electric Co. Ltd.  
Xiaodong Industrial Zone  
315409 Yuyao  
Zhejiang  
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Flexible Leitung**  
*Flexible cable (cord)*

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 Teil 5):2002-09; HD 21.5 S3:1994 + A1:1999 + A2:2001

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

**VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK**  
**ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.**

Aktenzeichen: 2468700-5140-0005 / 52936  
*File ref.:*

Ausweis-Nr. 134675 Blatt 1  
*Certificate No. Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2001-03-09  
(letzte Änderung/updated 2005-03-31)

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Ningbo Linsheng Electric Co. Ltd., Xiaodong Industrial Zone, 315409 Yuyao, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

2468700-5140-0005 / 52936 / FG42 / STR

letzte Änderung / updated Datum / Date

2005-03-31 2001-03-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 134675.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 134675.*

## Flexible Leitung *Flexible cable (cord)*

Typ(en) / Type(s):

H03VV-F 2...4 x 0,5...0,75 mm<sup>2</sup> +

H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm<sup>2</sup> +

H05VV-F 2...5 x 0,75...4 mm<sup>2</sup> +

H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm<sup>2</sup> +

Firmenzeichen

NINGBO LINSHENG ELECTRIC CO., LTD.

*Trademark*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Licence is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG42  
*Section FG42*