

**Gerätesteckdose 155°/ 10 A mit Schutzkontakt und K nickschutztülle, Winkelausführung**  
**Mains appliance line plug 155°/ 10 A with earthing contact and tension relieve**



**Beschreibung / Description**

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05RR-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>.

Abisolierung: L und N 25,0 mm, PE 40,0 mm

Rewireable for supply line H05RR-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>.

Wire stripping: N and L 25,0 mm, PE 40,0 mm

**Technische Daten / Specification**

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C 15 A
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

**Abmessungen / Dimension**

