

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Yinzhou Ever Flourish  
Electrical Co. Ltd.  
Renjiu Village  
WuXiang Town, Yin Zhou  
315111 NINGBO  
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Installationssteckdose, Haushalt**  
***Installation socket-outlet for household***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

*Schipper*

Aktenzeichen: 2198000-1520-0002 / 57713

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40014660

Blatt 1

*Certificate No.*

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2005-07-12

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yinzhou Ever Flourish Electrical Co. Ltd., Renjiu Village, WuXiang Town, Yin Zhou, 315111 NINGBO,  
Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

2198000-1520-0002 / 57713 / FG31 / MEG

Datum / *Date*

2005-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40014660.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40014660.*

## **Installationssteckdose, Haushalt** ***Installation socket-outlet for household***

Typ(en) / *Type(s)*:

EF600G  
EF602G  
EF602GV

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

16 A

Schutzart  
*Degree of protection*

IP 54

Polzahl  
*Number of poles*

zweipolig mit Schutzkontakt  
*two pole with earthing contact*

Anbringungsart  
*Method of mounting*

Aufputz-Verlegung  
*surface-type*

Bauart  
*Kind of construction*

DIN 49 440

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Yinzhou Ever Flourish Electrical Co. Ltd., Renjiu Village, WuXiang Town, Yin Zhou, 315111 NINGBO,  
Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*  
2198000-1520-0002 / 57713 / FG31 / MEG

Datum / *Date*  
2005-07-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40014660.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40014660.*

Ausführung(en)

EF600G 1-fach Ap-Steckdose  
EF602G 2-fach Ap-Steckdose, waagrecht  
EF602GV 2-fach Ap-Steckdose, senkrecht

Material der Polkontakte wahlweise Messing blank  
oder mit Überzug (Sn)

Mit Kinderschutz

*Construction(s)*

*EF600G 1-fold surface socket-outlet  
EF602G 2-fold surface socket-outlet, horizontal  
EF602GV 2-fold surface socket-outlet, vertical*

*Material of the pole-contacts optional brass  
without plating or brass with plating (Sn)*

*With shutter*

Weitere Angaben  
*Further information*

Siehe Anlage Nr. 1  
*See Appendix No. 1*

---

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG31  
*Section FG31*



*i. A. Meyer*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
40014660

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Yinzhou Ever Flourish Electrical Co. Ltd., Renjiu Village, WuXiang Town, Yin Zhou, 315111 NINGBO,  
Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

2198000-1520-0002 / 57713 / FG31 / MEG

Datum / *Date*

2005-07-12

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40014660.  
*This supplement is part of the Certificate No. 40014660.*

## Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n)

*Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*  
30001504

Yinzhou Ever Flourish  
Electrical Co. Ltd.  
Renjiu Village  
WuXiang Town, Yin Zhou  
315111 NINGBO  
Zhejiang  
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG31  
*Section FG31*



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / page  
40014660 1

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
Yinzhou Ever Flourish Electrical Co. Ltd. Renjiu Village, Wuxiang Town, Yin Zhou, 315111 NINGBO,  
Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / Reference  
21380001920-0002 / P1103 / FG31 / MEG

Datum / Date  
2005-07-12

Dieses Blatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40014660.  
*This supplement is part of the Certificate No. 40014660.*

## Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

4.00

Typ(en) / *Type(s)*:

EF600G	1.00
EF602G	1.00
EF602GV	1.00

Bemessungsspannung  
*Rated voltage* AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current* 16 A

Schutzart  
*Degree of protection* IP 54

Polzahl  
*Number of poles* zweipolig mit Schutzkontakt  
*two pole with earthing contact*

Anbringungsart  
*Method of mounting* Aufputz-Verlegung  
*surface-type*

Bauart  
*Kind of construction* DIN 49 440

Fortsetzung siehe Blatt 2 /  
*continued on page 2*



# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. / page  
40014660 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and address of the Certificate holder  
Yinzhou Ever Flourish Electrical Co. Ltd. Renjiu Village, Wuxiang Town, Yin Zhou, 315111 NINGBO,  
Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / Reference  
21380001920-0002 / 0103 / FG31 / MEG

Datum / Date  
2005-07-12

Dieses Blatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40014660.  
*This supplement is part of the Certificate No. 40014660.*

## Ausführung(en)

EF600G 1-fach Ap-Steckdose  
EF602G 2-fach Ap-Steckdose, waagrecht  
EF602GV 2-fach Ap-Steckdose, senkrecht

Material der Polkontakte wahlweise Messing blank  
oder mit Überzug (Sn)

Mit Kinderschutz

## Construction(s)

*EF600G 1-fold surface socket-outlet  
EF602G 2-fold surface socket-outlet, horizontal  
EF602GV 2-fold surface socket-outlet, vertical*

*Material of the pole-contacts optional brass  
without plating or brass with plating (Sn)*

*With shutter*

## Weitere Angaben Further information

Siehe Anlage Nr. 1  
*See Appendix No. 1*

Summe der Jahresgebühren-Einheiten / *Sum of annual fee units*

7.00

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG31  
*Section FG31*



FORM 311A, 23.07.02

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
VDE Testing and Certification Institute  
Merianstrasse 28 · D-63069 Offenbach

Tel. (+49) (069) 8306-0 · Fax (+49) (069) 8306-332 · e-mail: pi.f31-1@vde.com

Copyright  
**VDE**

Genehmigungsausweis Nr.:  
Marks Licence No.:

40014660

Aktenzeichen:  
File reference:

2198000-1520-0002/57713

Anlage Nr.:  
Appendix No.:

1

Raum für Vermerke des VDE-Instituts / Space reserved for notes of the VDE Institute

**Aufbau-Übersicht / Constructional data**

Seite 1 von 2 / Page 1 of 2

Form AUe F311A

1.1	Hersteller Manufacturer	: Yinzhou EverFlourish Electrical Co., Ltd
1.2	Fertigungsstätte(n) Manufacturing site(s)	: Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou ,315111 Ningbo , Zhejiang ,P.R.China
2.1	Produktbezeichnung Product designation	: <b>Steckvorrichtungen bis 440 V / 32 A</b> <b>Plugs and socket-outlets up to 440 V / 32 A</b> nach DIN VDE 0620-1 VDE 0620 Teil 1 / part 1 according to
2.2	Typenbezeichnung Type designation	: <b>EF600G EF602G EF602GV</b>
3.1	Geräteart *) Product category	: <input type="checkbox"/> Stecker plug <input type="checkbox"/> Steckdose ortsveränderlich portable socket-outlet : <input checked="" type="checkbox"/> Steckdose ortsfest fixed socket-outlet
3.2	Nennspannung Rated voltage	: AC 250 V DC V
3.3	Nennstrom Rated current	: AC Switch 10 A DC A socket 16
3.4	Bemessungsfrequenz Rated frequency	: 50 Hz
3.5	Anzahl der Pole *) Number of poles	: <input type="checkbox"/> 2-polig ohne Schutzkontakt 2-poles without earthing contact <input checked="" type="checkbox"/> 2-polig mit Schutzkontakt 2-poles with earthing contact : <input type="checkbox"/> 2-polig mit zwei Schutzkontaktsystemen 2-poles with dual earthing contact systems : <input type="checkbox"/> 3-polig mit Schutzkontakt 3-poles with earthing contact <input type="checkbox"/> 3-polig mit N und Schutzkontakt 3-poles with N and earthing contact
3.6	Installationsart *) Method of installation	: <input checked="" type="checkbox"/> ortsfeste Steckdose Bauart A fixed socket-outlet design A <input type="checkbox"/> ortsfeste Steckdose Bauart B fixed socket-outlet design B



Genehmigungsausweis Nr.:  
Marks Licence No.:

Aktenzeichen:  
File reference:

Anlage Nr.:  
Appendix No.:

Seite 2 von 2  
Page 2 of 2

Copyright  
**VDE**

5003137-1540-0002

1

FORM 311A, 23.07.02

Raum für Vermerke des VDE-Instituts / Space reserved for notes of the VDE Institute

3.7	Anschlußart *) Method of connecting the cable	: <input checked="" type="checkbox"/> wiederanschließbar rewirable	<input type="checkbox"/> nichtwiederanschließbar non-rewirable
3.8	Schutzart *) Degree of protection	: <input checked="" type="checkbox"/> IP 54 IP-Code	
3.9	Anbringungsart *) Method of mounting	: <input checked="" type="checkbox"/> aufputz surface-type	<input type="checkbox"/> imputz semi-flush-type
		: <input type="checkbox"/> Schalltafel panel-type	<input type="checkbox"/> Türrahmen architrave-type
		: <input type="checkbox"/> Kupplungsdosen portable-type	<input type="checkbox"/> Gerätesteckdose appliance type
		: <input type="checkbox"/> Tischsteckdosen table-type (single or multiple)	<input type="checkbox"/> unterputz flush-type
			<input type="checkbox"/> Einbau auf Hutschiene built in on DIN-rail
			<input type="checkbox"/> Unterflur-Steckdosen floor recessed type
3.10	Anschlußmittel *) Type of terminals	: <input checked="" type="checkbox"/> Schraubanschlußklemmen screw-type	<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlußklemmen screwless
3.11	Anschluß von *) Suitable for connection of	: <input checked="" type="checkbox"/> starre Leiter rigid conductors	<input type="checkbox"/> flexible Leiter flexible conductors
		<input type="checkbox"/> starre und flexible Leiter rigid and flexible conductors	
4.1	Klemmenwerkstoff, Oberflächenschutz Material and coating of the terminals		: copper alloy
4.2	Werkstoff und Kupfergehalt stromführender Teile Material and copper content of current carrying parts in %		: 62%
4.3	Werkstoff des Trägers stromführender Teile und zulässige Temperaturen **) Insulation material of current carrying parts and temperature limit		: PBT
4.4	Werkstoff der Abdeckung oder des Gehäuses und zulässige Temperaturen **) Material of the cover / enclosure		: PP
4.5	Sonstige Angaben - Unterschiede der Typen / Besonderheiten - VDE-geprüfte Komponenten - usw. Other details - Differences of the types / specials - VDE-tested components - etc		:

(Wenn nötig benutzen Sie das Zusatzblatt Form 311Z)  
(if necessary use additional sheet Form 311Z)

Bitte in 2-facher Ausfertigung einreichen Please return two copies	*) zutreffendes bitte ankreuzen *) mark where applicable	**) z.B. Datenblatt des Herstellers **) e.g. data sheet of manufacturer
Offenbach VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut VDE Testing and Certification Institute Fachgebiet F31 / Section F31 i. A.	Ort / Place: Verantwortlich für die Angaben Responsible for details  Yinzhou EverFlourish Electrical Co., Ltd	Datum / Date: 2004-6-11  Name