

Ⓧ Installationsanleitung:

Montagehöhe mindestens 2m, Abdeckung des Lätewerks abnehmen und Unterteil mit zwei Schrauben gem. Abbildung senkrecht montieren. Anschluss nur an Klingeltransformator 8 V ~ / 1 oder 2 A (nicht im Lieferumfang enthalten), Kein Batteriebetrieb möglich, Nicht direkt an 230 V ~ anschließen, Es können sowohl beleuchtete als auch unbeleuchtete Klingeltaster verwendet werden. Auf ausreichende Ausgangsleistung des Klingeltransformators achten, mind. 2 A bei Betrieb mehrerer Lätewerker / Gongs

Ⓤ Installation guidelines:

Mounting height min. 2 meters, Remove cover of chime and fasten bottom part vertically with two screws according to illustration, Connects only to bell transformer 8V ~ / 1 or 2A (not included), Battery operation not possible, Do not connect directly to 230V~, Background illuminated as well as non-illuminated bell buttons may be used, Ensure bell transformer has enough output power, min. 2 A when operating several chimes

ⓕ Instructions d'installation:

Hauteur minimum de montage 2 m, Enlever le couvercle de la sonnette et fixer la partie inférieure en position verticale, à l'aide de deux vis comme illustré sur la figure, Branchement uniquement sur transformateur de sonnette 8 V ~ / 1 ou 2 A (pas compris dans la livraison), Fonctionnement sur piles impossible, Ne pas brancher directement sur du 230 V ~, Possibilité d'utilisation de boutons de sonnette illuminés ou non, Veiller à ce que le transformateur de sonnette présente une puissance de sortie suffisante = min. 2 A pour le fonctionnement de plusieurs sonnettes / carillons

Ⓛ Istruzioni per l'installazione:

Altezza minima di montaggio 2m, Staccare la copertura della suoneria e montare verticalmente la parte inferiore con due viti, come rappresentato nella figura. Collegamento solo al trasformatore per suoneria 8 V ~ / 1 o 2 A (non contenuto nel volume di consegna), Funzionamento a batterie non possibile, Non collegare direttamente a 230 V ~, Possono essere utilizzate sia tasti per suonerie illuminate che non illuminate. Fare attenzione a che il trasformatore per suoneria abbia una sufficiente potenza di uscita = minimo. 2 A nel caso di funzionamento di più suonerie / gong

