

Steuerung **ST40**


Nennspannung: Nominal voltage: / Tension nominale: / Tensión nominal: / Nominale spanning:	230 V
Schaltleistung: Switching capacity: / Intensité de coupure: / Potencia de conexión: / Schakelvermogen:	10 A
Schutzklasse: Protection class: / Classe de protection: / Clase de protección: / Veiligheidsklasse:	II (nur für trockene Räume) II (only for use in dry areas) / II (uniquement pour locaux secs) / II (sólo para habitaciones secas) / II (alleen voor droge ruimten)
Einbauart: Mounting type: / Type de pose: / Tipo de montaje: / Manier van monteren:	Aufputz: surface-mounting / en saillie / superficial / opbouwmontage
Abmessungen: Dimensions: / Dimensions: / Dimensiones: / Afmetingen:	65 x 68 x 56 mm

So einfach ist die Montage:

So simple to fit: / Le montage est très simple: / Así de sencillo resulta el montaje: / Zo gemakkelijk is de montage:



- 1.) Anschlussklemmen den gekennzeichneten Klemmen zuordnen
Assign the connecting terminals to the marked terminals /
Respecter les repères pour effectuer le raccordement sur les bornes /
Asigne los bornes de conexión a los bornes marcados /
Wijs de aansluitklemmen aan de gekenmerkte klemmen toe



- 2.) Installations-Gehäuse mittels Dosen-schrauben befestigen
Fasten the installation housing by means of screws suitable for sockets /
Fixer le boîtier à des vis du boîtier /
Fije la carcasa de instalación mediante los tornillos de la caja /
Beverig de installatiebehuizing met behulp van doosschroeven



- 3.) Aufputzgehäuse aufsetzen und fest-schrauben, Drehknopf aufsetzen - fertig!
Attach the surface-mounted housing and screw in place; attach the control knob - done! /
Poser et visser le boîtier en saillie, mettre le bouton en place - terminé! /
Coloque y atornille la carcasa de superficie, coloque el regulador giratorio y ¡listo! /
Zet de opbouwbehuizing op, schroef deze vast, zet de draaiknop op - klaar!